

Convertitore HDMI a SDI - Adattatore HDMI a 3G SDI con doppia uscita SDI

ID prodotto: HD2SDI



Il convertitore HDMI a doppio SDI HD2SDI permette di trasformare il segnale audio/video HDMI in due uscite video 3G SDI. Le uscite video 3G SDI possono essere estese separatamente fino a 230 m utilizzando un cavo coassiale standard per la distribuzione di video HD-SDI su larga scala.

Con due uscite SDI, è possibile collegare la sorgente video HDMI a un display SDI locale e trasmettere un segnale SDI aggiuntivo all'apparecchiatura di trasmissione ottenendo una soluzione scalabile per qualsiasi applicazione di trasmissione SDI che richieda un ingresso HDMI.

Al fine di mantenere una perfetta qualità video ad alta definizione, il convertitore HD-SDI supporta risoluzioni fino a 1080p, permettendo di convertire HDMI in SDI senza rinunciare alla qualità video.

Per un'installazione senza problemi, il convertitore HDMI a SDI offre una soluzione plug-and-play che comprende staffe di montaggio preinstallate e non richiede alcun software o driver.

HD2SDI è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di convertire il segnale video HDMI a 3G SDI che può essere esteso mediante un cavo coassiale standard
- Permette il collegamento di un display SDI alla sorgente audio/video HDMI
- Consente il collegamento della sorgente video HDMI a un display SDI locale e la trasmissione di un

segnale SDI aggiuntivo all'apparecchiatura di trasmissione

Caratteristiche

- Due porte di uscita 3G SDI
- Permette di estendere i segnali HDMI fino a 230 m via 3G SDI
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p
- Conversione plug and play HDMI a SDI
- Staffe di montaggio preinstallate

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Porte	2
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	SDI (BNC)
Cablaggio	Coassiale
Audio	Sì
Montaggio a rack	Sì
ID chipset	Gennum - GV7600
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2.97 Gbps
Lunghezza max cavo	754.4 ft [230 m]
Distanza max	230 m / 755 ft
Risoluzioni digitali	1080p



massime

Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS
1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio digitale a 8 canali @ 48 kHz

Specifiche generali Supporta il formato SD D1 525i & 625i

Supporta video digitale component a 8 bit o a 10 bit:
campionato in RGB o YCbCr 4:4:4
campionato in YCbCr 4:2:2 o 4:2:0

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	SDI (BNC)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Il convertitore è destinato alla distribuzione di contenuti originali. Le sorgenti HDMI crittografate digitalmente non verranno convertite.
-----------------------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M



Consumo energetico 10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	7.1 oz [202 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.5 in [21.7 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.2 in [55 mm]
Peso spedizione (confezione)	22.1 oz [625 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore HDMI a SDI
	Gruppo staffa di montaggio (inclusa)
	Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	Manuale di istruzioni



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

