

HDMI till SDI-konverterare – HDMI till 3G SDI-adapter med dubbel SDI-utdata

Produkt ID: HD2SDI



HD2SDI HDMI till dubbel SDI-konverterare gör att du kan omvandla din HDMI-audio-/videosignal till två 3G SDI-videouttag. 3G SDI-videouttagen kan förlängas individuellt upp till 230 m över standardkoaxialkabel för storskalig HD-SDI-videodistribuering.

Med dubbla SDI-uttag kan du ansluta en HDMI-videokälla till en lokal SDI-skärm och skicka ut en extra SDI-signal till din TV- och radiosändningsutrustning, och tillhandahålla en skalbar lösning för alla SDI-sändningsapplikationer som kräver HDMI-indata.

För att säkerställa att du upprätthåller perfekt, HD-videokvalitet, stödjer HD-SDI-konverteraren upplösningar upp till 1080p, vilket gör att du kan konvertera HDMI till SDI utan att behöva offra videokvaliteten.

För smidig installation har HDMI till SDI-konverteraren en plug-and-play-lösning som inkluderar förinstallerade monteringsfästen och som inte kräver installation av programvara eller drivrutiner.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Konvertera HDMI till en 3G SDI-videosignal som kan förlängas över standardkoaxialkabel
- Anslut en SDI-skärm till en HDMI-audio-/videokälla

- Anslut din HDMI-videokälla till en lokal SDI-skärm och för över en ytterligare SDI-signal till din TV- och radiosändningsutrustning

Funktioner

- Dubbla 3G SDI-utdataportar
- Förlänger HDMI-signaler upp till 230 m över 3G SDI
- Stöder video-upplösningar på upp till 1080p
- Plug-and-play-HDMI till SDI-konvertering
- Förinstallerade monteringsfästen

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	SDI (BNC)
Kablage	Koaxial
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Chipset-ID	Gennum - GV7600
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	2.97 Gbps
Maximal kabellängd	754.4 ft [230 m]
Maximalt avstånd	230m [755ft]

Maximal digital upplösning	1080p
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS 1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS 1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	8 kanaler digitalt audio på 48 kHz
Allmänna specifikationer	Stödjer 525i & 625i SD D1-format Stödjer 8-bitars eller 10-bitars komponentdigitalvideo: RGB eller YCbCr 4:4:4 samplad YCbCr 4:2:2 eller 4:2:0 samplad

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	2 - SDI (BNC)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Konverteraren är avsedd för distribuering av originalinnehåll. Digitalt krypterade HDMI-källor konverteras inte.
-----------------------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M

	Strömförbrukning	10
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
	Produktbredd	2.8 in [7.0 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	7.1 oz [202.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.5 in [21.7 cm]
	Paketets bredd	5.9 in [15.1 cm]
	Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - HDMI till SDI-adapter
		1 - Monteringsfäste (medföljer)
		1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.