

Cable Adaptador Externo Conversor HDMI® a VGA - 1920x1080 - Conversor HDMI con Salida de Audio - Adaptador de Monitor VGA a HDMI

ID del Producto: HD2VGAA2



El cable adaptador HDMI® a VGA HD2VGAA2 le permite conectar un dispositivo de salida HDMI, como una salida de vídeo de un ordenador portátil o un extensor multimedia digital a un dispositivo de visualización VGA (monitor, proyector) convirtiendo la señal de vídeo HDMI del dispositivo de salida en una salida VGA y audio analógico de 2 canales por separado. El adaptador HDMI a VGA está pensado para mostrar contenidos generados por el usuario, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo, en un proyector o monitor VGA. El adaptador también puede ampliar el escritorio de su ordenador para duplicar su espacio de trabajo y aumentar la productividad.

El versátil conversor es compatible con resoluciones que incluyen la alta definición 1080p, lo que elimina el gasto de actualizar una pantalla VGA en aras de la compatibilidad, y no requiere un adaptador de corriente independiente, lo que ahorra tiempo de instalación y molestias.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un ordenador portátil o ultrabook con HDMI disponible a un proyector o monitor VGA de una sala de juntas, salón de hotel, oficina o vivienda

Características

- Admite resoluciones de hasta 1080p
- Salida de audio analógica de 2 canales
- Fácil de usar sin necesidad de software
- Diseño compacto y ligero

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	Entrada de audio estéreo de 3,5mm VGA
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6695FN

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	2 canales
MTBF	1,332,330 horas

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
------------	---------------------

	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	6.9 in [175 mm]
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA
---------------------	-------------------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.