

Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

N° de produit: HD2VGAA2



Le câble adaptateur HDMI® vers VGA HD2VGAA2 vous permet de connecter un appareil produisant un signal HDMI, comme une sortie vidéo d'ordinateur portable ou un extenseur multimédia numérique, à un appareil d'affichage VGA (écran, vidéoprojecteur) en convertissant le signal vidéo HDMI de l'appareil de sortie en un signal VGA et un signal audio analogique distinct à 2 voies. L'adaptateur HDMI vers VGA est conçu pour afficher des contenus générés par l'utilisateur, tels que des présentations, des documents et des feuilles de travail, sur un vidéoprojecteur ou un écran VGA. L'adaptateur peut également servir à étendre le bureau de votre ordinateur pour doubler votre espace de travail et accroître votre productivité.

Le convertisseur polyvalent prend en charge différentes résolutions, notamment la haute définition 1080p. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer d'écran VGA pour des questions de compatibilité. Cet adaptateur HDMI ne nécessite pas de source d'alimentation supplémentaire dans les applications standard, pour une installation plus simple et plus rapide. De plus, vous pouvez facilement obtenir davantage de puissance à l'aide d'un câble micro-USB, si votre source vidéo est dotée d'un port HDMI à faible consommation.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou ultrabook HDMI à un projecteur ou écran VGA dans les salles de conférence, dans les chambres d'hôtels, au bureau ou à votre domicile

Spécifications techniques

- Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p
- Sortie audio analogique 2 voies
- Facile à utiliser, aucun logiciel nécessaire
- Design compact et léger

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	Audio stéréo 3,5 mm
	VGA
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	ITE - IT6695FN

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1080
Résolutions numériques max.	1920x1080
Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	2 voies
MTBF	1,332,330 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
--------------	-----------------------

Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.9 in [175 mm]
Longueur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]
Informations d'emballage	
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	1.6 oz [46.0 g]
Contenu du paquet	
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur convertisseur HDMI® vers VGA

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis