

Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200

ID prodotto: HD2VGAA2



Il cavo adattatore HDMI® a VGA HD2VGAA2 consente di collegare un dispositivo con uscita HDMI, ad esempio l'uscita video di un laptop o un digital media extender, a un display VGA (monitor, proiettore) convertendo il segnale video HDMI del dispositivo di uscita in un'uscita VGA e di separare l'audio analogico a 2 canali. L'adattatore HDMI a VGA è destinato alla visualizzazione di contenuti generati dall'utente, come presentazioni, documenti e fogli di lavoro, su un proiettore o un monitor VGA. L'adattatore consente inoltre di ampliare il desktop raddoppiando lo spazio di lavoro e aumentando la produttività.

Il versatile convertitore supporta risoluzioni come l'alta definizione 1080p, eliminando il costo di aggiornamento di un display VGA per motivi di compatibilità. L'adattatore HDMI non richiede potenza supplementare nelle applicazioni standard, riducendo eventuali problemi e tempi di installazione. Inoltre, è possibile incrementare facilmente la potenza tramite un cavo Micro USB, se la sorgente video ha una porta HDMI a bassa potenza.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette il collegamento di un laptop o ultrabook dotato di HDMI a un proiettore o display VGA in sale riunioni, camere d'albergo, in ufficio o a casa

## Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1080p
- Uscita audio analogica a 2 canali
- Di facile utilizzo, non richiede software
- Design compatto e leggero

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	Audio stereo 3,5 mm
	VGA
Audio	Sì
ID chipset	ITE - IT6695FN

---

### Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
Risoluzioni digitali massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	2 canali
MTBF	1,332,330 ore

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	1 - USB micro-B (5 pin)

Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	6.9 in [175 mm]
Lunghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore adattatore HDMI® a VGA
--------------------------	---

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

3 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.