

HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Productcode: HD2VGAA2



Met de HD2VGAA2 HDMI® naar VGA adapterkabel kunt u een HDMI-outputapparaat, zoals een laptop video-output of digitale media-extender op een VGA-scherm (monitor, projector) aansluiten, waarbij het HDMI-videosignaal van het outputapparaat in een VGA-output en aparte 2-kanaals analoge audio wordt geconverteerd. De HDMI naar VGA adapter is bedoeld voor de weergave van door gebruikers gemaakte content zoals presentaties, documenten en werkbladen op een VGA-projector of -scherm. De adapter kan ook de desktop van uw computer uitbreiden en zo uw werkruimte verdubbelen en productiviteit vergroten.

De veelzijdige converter ondersteunt resoluties inclusief high-definition 1080p, waardoor u de kosten bespaart van een upgrade van een VGA-scherm vanwege compatibiliteit. De HDMI adapter heeft geen aanvullende voeding nodig voor standaardapplicaties, waardoor installatietijd wordt verminderd en problemen worden voorkomen. Bovendien kan eenvoudig extra vermogen worden toegevoegd via een Micro-USB kabel, als uw videobron een laagvermogen HDMI poort heeft.

Gedekt door een 3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw HDMI-laptop of -ultrabook aan op een VGA-projector of -scherm in vergaderzalen, hotelkamers, op kantoor of thuis

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- 2-kanaals analoge audio-output
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Compacte en lichte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	3,5 mm stereoaudio
	VGA
Audio	Ja
Chipsetcode	ITE Tech Inc. IT6693

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals
MTBF	1,332,330 uren

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
	USB Micro-B (5-polig)



Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 3,5 mm mini-jack (3 standen)
-------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.9 in [17.5 cm]
Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	1.3 oz [36.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	3.1 in [80.0 mm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI® naar VGA Adapter Converter
-------------	----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.