

Cable Adaptador Externo Convertidor de Video y Audio HDMI a VGA - 1920x1200

ID del Producto: HD2VGAA2



El cable adaptador HDMI® a VGA HD2VGAA2 permite conectar cualquier dispositivo de salida HDMI, como una señal de salida de video de computador portátil o un extensor de medios digitales a un dispositivo de imagen VGA (monitor, proyector), ya que convierte la señal de video HDMI del dispositivo de salida en una señal de salida VGA y en una señal independiente de audio análoga de 2 canales. El adaptador HDMI a VGA está diseñado para mostrar contenidos generados por los usuarios, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo en un proyector o monitor VGA. El adaptador también puede extender el espacio de escritorio de la pantalla de su computador y duplicar así su espacio de trabajo, lo cual aumenta la productividad.

Este versátil conversor es compatible con resoluciones que incluyen imágenes de alta definición 1080p, lo cual evita gastos de actualización a una pantalla VGA compatible. El adaptador HDMI no requiere alimentación adicional para aplicaciones estándar, lo cual ahorra tiempo y molestias a la hora de la instalación. Además, es posible incorporar la alimentación de forma fácil, mediante el cable Micro-USB, si la fuente de video tiene un puerto HDMI de bajo consumo.

Avalado por una garantía de dos años y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un ordenador portátil o ultrabook con HDMI disponible a un proyector o monitor VGA de

una sala de juntas, salón de hotel, oficina o vivienda

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1080p
- Salida de audio análoga de 2 canales
- Fácil de usar; no requiere software
- Diseño compacto y liviano

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	Entrada de audio estéreo de 3,5mm VGA
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6695FN

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	2 canales
MTBF	1,332,330 horas

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	6.9 in [175 mm]
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.3 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.