

Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 - 1080p

ID del Producto: HD2VGAE2



El Adaptador/Conversor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 permite convertir la señal HDMI de un laptop, ultrabook, u ordenador de sobremesa a un proyector o pantalla VGA HD15, al tiempo que se ahorra el costo de actualizar su monitor a uno compatible con HDMI. Este conversor HDMI a VGA, está dirigido a dar salida al contenido generado por el usuario, tal como documentos de trabajo y presentaciones. Este adaptador también puede incrementar su productividad al extender el escritorio de su ordenador a un monitor secundario, multiplicando por dos su espacio de trabajo.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p (1920x1200) y sin necesidad de usar adaptadores de alimentación externos, este adaptador activo HDMI® a VGA HD15 ofrece una solución compacta y portátil.

¿Está buscando un conversor HDMI a VGA para su Chromebook? Utilice el HD2VGAMICRO.

El Adaptador/Conversor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 cuenta con una garantía de 3 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos equipados con HDMI como laptops, ultrabooks u ordenadores de escritorio a un proyector o pantalla VGA

Características

- Resolución máxima de 1920x1200 (1080p)
- No requiere adaptador de alimentación externo

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	HDMI® de alta velocidad

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	1,754,784 horas

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este adaptador no funciona con equipos Chromebook de Samsung. Se recomienda HD2VGAMICRO en este caso.
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% a 85% sin condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	7.9 in [20 cm]
Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [35.3 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Convertor Adaptador HDMI® a VGA
---------------------	---------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

