

HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Productcode: HD2VGAE2



De HD2VGAE2 HDMI® naar VGA adapter/converter zet een HDMI®-videosignaal van uw pc, laptop of ultrabook actief om voor gebruik op een VGA-projector of -beeldscherm.

Zonder de noodzaak van een externe voeding en met ondersteuning voor resoluties tot 1080p (1920x1080) is deze actieve HDMI® naar VGA adapter een compacte en draagbare oplossing.

Op zoek naar een HDMI-naar-VGA-converter voor uw Chromebook? Gebruik de HD2VGAMICRO.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals uw pc, laptop of ultrabook op een VGA-projector of -beeldscherm

Eigenschappen

- **LEGACY SCHERM AANSLUITEN:** Bespaar upgradekosten en blijf ouder apparatuur gebruiken; De actieve HDMI (male) naar VGA (female) adapter kan een recente HDMI-gebaseerde desktop of laptop (zoals een Ultrabook) aansluiten op een oudere VGA-monitor of projector

- **SORTIE VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ** : Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @ 60Hz, ce convertisseur d'écran VGA de qualité IT à une sortie vidéo FullHD d'une clarté cristalline pour garantir la qualité de vos images
- **HIGH QUALITY VIDEO OUTPUT**: Met ondersteuning voor resoluties tot 1920x1080 @ 60Hz (1080p) produceert deze IT-grade VGA display converter full HD, kristalheldere video-output en garandeert een optimale beeldkwaliteit
- **PORTABILITÉ PARFAITE** : Conçu pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur HDMI vers VGA ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe et se glisse parfaitement dans la sacoche de votre PC portable. L'accessoire idéal pour les pro de l'IT
- **PERFECT DRAAGBAAR**: Deze ultralichte HDMI naar VGA adapter is speciaal ontworpen voor de reizende professional, heeft geen externe voedingsadapter nodig en past perfect in een laptopas; De perfecte accessoire voor de IT-professional onderweg
- **SANS PROBLÈME** : Prenant en charge le plug-and-play, cet adaptateur HDMI offre une configuration rapide/facile, sans logiciel/pilote supplémentaire. Facile d'utilisation, permet aux utilisateurs de se connecter en déplacement/au bureau/à la maison
- **EENVOUDIG**: Dankzij een volledige plug-and-play ondersteuning zorgt deze zwarte HDMI videoadapter voor een snelle en eenvoudige installatie, zonder extra software of drivers; Gebruikers kunnen deze eenvoudig op reis, op kantoor of thuis verbinden
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO**: deze HDMI videoadapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
Poorten	1
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Industriestandaarden	High Speed HDMI®
Chipsetcode	ITE - IT6695FN

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1080
-----------------------------	-----------

	Maximale digitale resoluties	1920x1080
	Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	MTBF	1,754,784 uren
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze adapter werkt niet met Samsung Chromebooks. Voor deze applicatie wordt HD2VGAMICRO aanbevolen.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% tot 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	7.9 in [200 mm]
	Lengte product	9.6 in [24.5 cm]
	Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40 g]
Verpakkingsinform		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI® naar VGA Adapter Converter
-------------	--------------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.