

Adaptador HDMI a VGA - Conversor Activo HDMI a VGA - Conversor Activo de Vídeo para Ordenador de Sobremesa o Portátil - 1920x1080 - 1080p

ID del Producto: HD2VGAE3




Este adaptador activo de HDMI a VGA convierte una fuente de vídeo HDMI en una salida VGA, lo que permite la conexión a monitores, pantallas y proyectores VGA de legado.

Este conversor de vídeo universal no necesita controladores ni software y es compatible con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Funciona con portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets y Chromebooks con HDMI de todas las plataformas de hardware, como Intel, Nvidia y AMD. Admite resoluciones de hasta 1920x1200 o 1920x1080 a 60Hz, utilizando la GPU integrada o dedicada para un uso mínimo de la CPU.

El adaptador reduce el desorden y simplifica la configuración al eliminar la necesidad de un adaptador de alimentación externo o una conexión de alimentación USB. El adaptador tiene un diseño compacto y ligero, lo que lo hace ideal para viajes o para utilizarlo sobre la marcha. Este adaptador de vídeo negro tiene un diámetro exterior de cable de 5 mm y una longitud de cable de 14,7cm.

Conecte un monitor VGA primario al host, o añada una pantalla secundaria ampliada o en espejo a una estación de trabajo. Admite cables VGA con bloqueo de rosca para evitar que el cable se desconecte accidentalmente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte dispositivos compatibles con HDMI, como un ordenador portátil, ultrabook o de sobremesa, a un proyector o pantalla VGA
- Guárdelo cómodamente en una bolsa de viaje para garantizar una conectividad perfecta con dispositivos VGA mientras se desplaza

Características

- **CONVERSIÓN DE HDMI A VGA:** Convierte una fuente de vídeo HDMI en una salida VGA para conectarla a monitores y pantallas VGA de legado - Admite resoluciones de hasta 1920x1200 / 1920x1080 60Hz - Utiliza la GPU integrada o dedicada para un uso mínimo del CPU
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Compatible con cualquier sistema operativo (por ejemplo, Windows, macOS, ChromeOS, Linux) y funciona con portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets y Chromebooks con HDMI de todas las plataformas de hardware
- **NO NECESITA ALIMENTACIÓN EXTERNA:** Reduce el desorden y simplifica la configuración al eliminar la necesidad de un adaptador de corriente externo o de una conexión de alimentación USB - Diseño compacto y ligero, lo que lo hace ideal para viajes
- **CONECTE UNA PANTALLA PRIMARIA O SECUNDARIA:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una pantalla secundaria ampliada o duplicada a una estación de trabajo - Admite cables VGA con bloqueo de rosca para evitar que el cable se desconecte accidentalmente
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El adaptador de vídeo es unidireccional y sólo convierte de una fuente HDMI a un monitor/pantalla VGA - Color del adaptador: Negro - Diámetro exterior del cable: 5mm - Longitud del cable: 18,9cm

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Cable Tipo Jacket	PVC
ID del Conjunto de Chips	AG6203

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 60Hz
Resoluciones Admitidas	1920 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB)
	1920 x 1080 @ 60hz (8-bit RGB)
	1680 x 1050 @ 60hz (8-bit RGB)
	1600 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB)
	1600 x 1000 @ 60hz (8-bit RGB)
	1280 x 1024 @ 60hz (8-bit RGB)
	1280 x 800 @ 60hz (8-bit RGB)
	1280 x 720 @ 60hz (8-bit RGB)
	1152 x 864 @ 60hz (8-bit RGB)
	1152 x 864 @ 75hz (8-bit RGB)
	1024 x 768 @ 75hz (8-bit RGB)
	1024 x 768 @ 60hz (8-bit RGB)
	800 x 600 @ 75hz (8-bit RGB)
	800 x 600 @ 60hz (8-bit RGB)
	Other lower resolution and refresh rates may be supported

Pantalla Plana Soportada	Sí
--------------------------	----

Conector(es)

Conector(es) de Entrada	1 - HDMI
Conectores de Salida	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	No Requiere de Software ni Controladores
-------------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR de 0% ~ 75% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 7.5 in [189.5 mm]

Longitud del Producto 9.2 in [23.4 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.2 oz [33.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 5.4 in [13.8 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.