

Adattatore HDMI a VGA, Convertitore Video Attivo 1920x1080 (1080p) per Notebook/Desktop. Da Sorgente HDMI a Monitor/Display/Proiettore/TV VGA

ID prodotto: HD2VGAE3




Questo adattatore da HDMI a VGA attivo converte una sorgente video HDMI in un'uscita VGA, consentendo la connessione a monitor, schermi e proiettori VGA tradizionali.

Questo convertitore video universale non richiede driver o software ed è compatibile con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. È inoltre compatibile con laptop, desktop, tablet e Chromebook dotati di HDMI e con tutte le piattaforme hardware, come Intel, Nvidia e AMD. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1920x1080 a 60Hz ed utilizza la GPU integrata o dedicata per ridurre al minimo l'utilizzo della CPU.

L'adattatore riduce l'ingombro e semplifica la configurazione eliminando la necessità di un alimentatore esterno o di un'alimentazione USB. L'adattatore ha un design compatto e leggero che lo rende ideale per i viaggi o per l'uso in movimento. Questo convertitore video dal colore nero, e dotato di un cavo integrato da 14,7 cm è un diametro esterno di 5 mm.

Questo convertitore consente collegare un monitor VGA primario all'host o aggiunge un display secondario esteso o duplicato a una workstation. Supporta i cavi VGA con chiusura a vite per evitare che il cavo si allenti o si scollegi accidentalmente.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di collegare dispositivi dotati di HDMI, come laptop, ultrabook o computer desktop, a un proiettore o a un display VGA
- Si può riporre comodamente in una borsa da viaggio per garantire una connettività perfetta con i dispositivi VGA anche in trasferta

Caratteristiche

- **CONVERSIONE DA HDMI A VGA:** L'adattatore attivo converte una sorgente video HDMI in un'uscita VGA per il collegamento a monitor VGA; Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1920x1080 60Hz; Utilizza la GPU integrata o dedicata per un utilizzo minimo della CPU
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** Questo Convertitore Video Universale è compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS, Linux) ed è adatto a computer portatili, desktop, tablet e Chromebook dotati di HDMI e tutte le piattaforme hardware
- **NON RICHIEDE ALIMENTAZIONE ESTERNA:** Riduce l'ingombro e semplifica la configurazione eliminando la necessità di un alimentatore esterno o di un alimentazione USB; L'adattatore ha un design compatto e leggero, che lo rende ideale per l'uso in viaggio
- **COLLEGAMENTO DI UN DISPLAY PRIMARIO O SECONDARIO:** Consente di collegare un monitor/proiettore VGA o di aggiungere un display secondario esteso o duplicato a una workstation; Supporta cavi VGA con chiusura a vite per evitare disconnessioni accidentali
- **SPECIFICHE TECNICHE:** L'Adattatore Video è unidirezionale e converte solo da una sorgente HDMI a un monitor/display VGA; Colore dell'Adattatore: Nero; Diametro Esterno del Cavo: 5mm; Lunghezza del Cavo: 18,9 cm

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	VGA
Audio	No

Tipo guaina cavo	PVC
ID chipset	AG6203

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 60Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1920 x 1080 @ 60hz (8-bit RGB) 1680 x 1050 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1000 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 1024 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 800 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 720 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 60hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 75hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 60hz (8-bit RGB)
	Other lower resolution and refresh rates may be supported
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore/i ingresso	1 - HDMI
Connettori uscita	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Non sono richiesti driver o software
-------------------------------------	--------------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	0% ~ 75% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	7.5 in [189.5 mm]
Lunghezza prodotto	9.2 in [23.4 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [33.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore HDMI a VGA
--------------------------	---------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.