

## HDMI naar VGA Adapter Converter voor PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Productcode: HD2VGAE



De HD2VGAE HDMI® naar VGA adapter/converter zet een HDMI®-videosaal van uw pc, laptop of ultrabook actief om voor gebruik op een VGA-projector of -beeldscherm.

Zonder de noodzaak van een externe voeding en met ondersteuning voor resoluties tot 1080p (1920x1080) is deze actieve HDMI® naar VGA adapter een compacte en draagbare oplossing.

Op zoek naar een HDMI-naar-VGA-converter voor uw Chromebook? Gebruik de HD2VGAMICRO.

De HD2VGAE HDMI® naar VGA Adapter/Converter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals uw pc, laptop of ultrabook op een VGA-projector of -beeldscherm

### Eigenschappen

- Maximale resolutie van 1920x1080 (1080p)
  - Geen externe voedingsadapter nodig
-

## Hardware

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Garantiebeleid       | 2 Years          |
| AV-ingang            | HDMI             |
| Poorten              | 1                |
| AV-uitgang           | VGA              |
| Audio                | Nee              |
| Industriestandaarden | High Speed HDMI® |

## Prestaties

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Maximale analoge resoluties  | 1920x1200                                      |
| Maximale digitale resoluties | 1920x1200                                      |
| Ondersteunde resoluties      | 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz |
| Ondersteuning breedbeeld:    | Ja   |

## Connector(en)

|             |  |
|-------------|--|
| Connector A | HDMI (19-polig)                          |
| Connector B | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

## Speciale opmerkingen / vereisten

|         |   |
|---------|---|
| Notitie | Deze adapter werkt niet met Samsung Chromebooks. Voor deze applicatie wordt HD2VGAMICRO aanbevolen. |
|---------|---|

## Gebruiksomgeving

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                           |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                         |
| Vochtigheid         | 40% tot 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend) |

## Fysieke eigenschappen



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Type behuizing  | Kunststof        |
| Lengte product  | 9.6 in [24.5 cm] |
| Breedte product | 1.6 in [40 mm]   |
| Hoogte product  | 0.6 in [15 mm]   |
| Gewicht product | 1.4 oz [39 g]    |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Package Length           | 8.7 in [22 cm] |
| Package Width            | 7.9 in [20 cm] |
| Package Height           | 0.6 in [15 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.7 oz [48 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Meegeleverd | HDMI® naar VGA Adapter Converter |
|-------------|----------------------------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

