

Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

N° de produit: HD2VGAMICRA



Cet adaptateur HDMI® vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA. Polyvalent, il est doté d'une sortie audio discrète de 3,5 mm qui extrait le son en stéréo du signal HDMI. Par ailleurs, il prend en charge les résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200.

Convenant à tous les ordinateurs HDMI, l'adaptateur renforce leur compatibilité avec les écrans VGA. Grâce à la prise en charge VGA, votre Ultrabook™ ou votre Chromebook™ pourra être branché à presque tous les vidéoprojecteurs ou écrans de salle de conférence.

Avec l'adaptateur HDMI vers VGA, adieu les logiciels et les pilotes d'installation. C'est autant de temps et de tracas épargnés lorsqu'il s'agit de se connecter rapidement. En outre, sa sortie de 3,5 mm vous donne la liberté de diffuser le son directement depuis votre port HDMI.

Compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est léger et portable, et il se glisse facilement dans n'importe quel sac d'ordinateur portable. Il a également été conçu pour consommer peu d'énergie. Plus besoin de transporter un encombrant adaptateur d'alimentation externe ou de chercher des prises électriques lorsque vous êtes en déplacement.

Ce convertisseur ne diffuse pas les contenus chiffrés de manière numérique.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Branchez votre Ultrabook ou votre Chromebook à un écran de salle de conférence
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire
- Emportez l'adaptateur en déplacement pour assurer la compatibilité de votre ordinateur portable avec les écrans VGA lors d'applications BYOD (apportez votre propre appareil)

Spécifications techniques

- Renforcez la compatibilité de votre Ultrabook ou Chromebook avec HDMI en lui ajoutant la prise en charge de sources VGA
- Configuration sans souci par installation plug-and-play
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (1080p)
- Sortie audio 3,5 mm discrète

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	1
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Chrontel - CH7101A-BF

Performance

Résolutions numériques max.	1900x1200 @ 60Hz
-----------------------------	------------------

Résolutions prises en charge	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Stéréo 2 voies (3,5 mm)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	<p>Ce convertisseur n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac utilisant des cartes Intel HD 4000 (Mac Mini).</p> <p>Ce convertisseur ne permet pas de diffuser du contenu crypté numériquement.</p>
----------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	2.5 in [6.2 cm]

Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	0.3 oz [8.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	6.9 in [17.6 cm]
Largeur du Paquet	3.1 in [8.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	1.5 oz [42.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur compact HDMI vers VGA
-----------------------	--------------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis