

Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: HD2VGAMICRA



Questo adattatore HDMI® a VGA consente di collegare il computer HDMI a un display o proiettore VGA. Questo versatile adattatore presenta un'uscita audio da 3,5 mm separata che estrapola l'audio stereo dal segnale HDMI e supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200.

L'adattatore è utilizzabile con qualsiasi computer HDMI oltre ad essere compatibile con i display VGA. Abilitare il supporto VGA su Ultrabook™ o Chromebook™ significa che si avranno sempre le opzioni di collegamento necessarie per l'utilizzo praticamente di qualsiasi proiettore o display in sala riunioni.

L'adattatore HDMI a VGA non richiede software o driver consentendo così di risparmiare tempo ed evitare problemi quando è necessario eseguire il collegamento in poco tempo. Inoltre, l'adattatore è dotato di una uscita da 3,5 mm che dà la possibilità di condividere l'audio direttamente dalla porta HDMI.

Questo compatto adattatore HDMI a VGA è leggero e portatile e si adatta a qualsiasi borsa per laptop. L'adattatore è stato inoltre progettato con una architettura a basso consumo quindi non ci si deve preoccupare di trasportare un ingombrante adattatore di alimentazione esterno o di trovare l'accesso a una presa di corrente quando si è in viaggio.

Il convertitore non trasmette contenuti crittografati digitalmente.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Consente di collegare Ultrabook o Chromebook a un display in sala riunioni
- Consente l'utilizzo del monitor VGA come display secondario
- L'adattatore può essere trasportato in viaggio per assicurare la compatibilità del laptop con display VGA per applicazioni BYOD

## Caratteristiche

- Consente di aumentare la compatibilità con Ultrabook o Chromebook dotati di HDMI aggiungendo il supporto di VGA
- Configurazione semplice con installazione plug-and-play
- Massima portabilità grazie al design a ingombro ridotto e leggero
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (1080p)
- Porta audio da 3,5 mm separata

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Porte	1
Uscita AV	VGA
Audio	Sì
ID chipset	Chrontel - CH7101A-BF

---

### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1900x1200 @ 60Hz
------------------------------	------------------

Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):  
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900,  
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,  
1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Questo convertitore non è compatibile con computer Mac che utilizzano schede Intel HD 4000 (Mac Mini); per supportare specificamente questi dispositivi StarTech.com offre l'adattatore Mac Mini a VGA - <a href="https://www.startech.com/AV/Converters/Video/HDMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Tablet-to-Monitor~MCHD2VGA">MCHD2VGA</a>.
------	--

Il convertitore non trasmette contenuto con crittografia digitale.

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	90% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.5 in [6.2 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [8.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	3.1 in [8.0 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Compatto adattatore HDMI a VGA
-----------------------------	------------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.