

Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Productcode: HD2VGAMICRA



Met deze HDMI® naar VGA adapter kunt uw HDMI-computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten. De veelzijdige adapter heeft een onopvallende 3,5 mm audio-uitgang om stereo-audio uit uw HDMI-sigitaal te filteren, en ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200.


De adapter is geschikt voor elke HDMI-computer voor extra compatibiliteit met VGA-schermen. VGA-ondersteuning van uw Ultrabook™ of Chromebook™ betekent dat u de aansluitopties hebt die nodig zijn om bijna elke projector of scherm in een vergaderruimte te gebruiken.

De HDMI naar VGA adapter heeft geen software of stuurprogramma's nodig, waardoor u tijd bespaart en problemen voorkomt als u snel verbinding wilt maken. Bovendien heeft de adapter een 3,5 mm uitgang, waardoor u audio direct kunt delen vanaf uw HDMI-poort.

Deze compacte HDMI naar VGA adapter is lichtgewicht en draagbaar, en past gemakkelijk in elke laptopdraagtas. De adapter is ook ontwikkeld voor laag vermogen, zodat u onderweg geen grote externe voedingsadapter nodig hebt of een stopcontact hoeft te zoeken.

Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Ultrabook of Chromebook aan op een scherm in een vergaderruimte
- Gebruik uw VGA-scherm als tweede scherm
- Neem de adapter mee op reis om te garanderen dat uw laptop altijd compatibel is met VGA-schermen in BYOD situaties

Eigenschappen

- Vergroot de compatibiliteit van uw HDMI geschikte Ultrabook of Chromebook door VGA-ondersteuning toe te voegen
- Probleemloze configuratie met plug & play installatie
- Maximale mobiliteit dankzij compact en lichtgewicht design
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)
- Onopvallende 3,5 mm audio-uitgang

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
Poorten	1
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja
Chipsetcode	Chrontel - CH7101A-BF

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1900x1200 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900,

1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning
breedbeeld: Ja

Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze converter is niet compatibel met Mac computers met Intel HD 4000 kaarten (Mac Mini). Als specifieke ondersteuning voor deze apparaten biedt StarTech.com de Mac Mini-naar-VGA-adapter - MCHD2VGA . Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	2.5 in [6.2 cm]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]

Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	0.3 oz [8.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	3.1 in [8.0 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Compacte HDMI-naar-VGA-adapter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.