

HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200

Produkt ID: HD2VGAMICRA



Denna HDMI® till VGA-adapter låter dig ansluta din HDMI-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Den mångsidiga adaptorn har en diskret 3,5 mm audioutgång för att extrahera stereoaudio från din HDMI-signal och så stöder den PC-upplösningar på upp till 1920x1200.

Adaptorn fungerar med alla HDMI-utrustade datorer för att lägga till kompatibilitet med VGA-skärmar. VGA-stöd på din Ultrabook™ eller Chromebook™ innebär att du får de anslutningsmöjligheter du behöver för att använda nästan vilken projektor eller skärm som helst i ett styrelserum.

HDMI till VGA-adaptorn behöver inga drivrutiner eller program för att bespara dig tid och bekymmer när du vill göra en snabb anslutning. Dessutom har adaptorn en 3,5 mm utgång som ger dig möjligheten att dela audio direkt från din HDMI-port.

Denna kompakta HDMI till VGA-adapter är lätt och bärbar och får enkelt plats i en datorväska. Adaptorn är dessutom tillverkad med en arkitektur för låg ström så att du slipper ta med dig en otymplig extern strömadapter, eller leta efter ett eluttag när du är på väg.

Denna konverterare kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

HD2VGAMICRA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din Ultrabook eller Chromebook till en skärm i ett styrelserum

- Använd din VGA-skärm som en sekundär skärm
- Ta med dig adaptern när du reser för att garantera att din bärbara dator är kompatibel med VGA-skärmar i BYOD-situationer (Bring Your Own Device)

Funktioner

- Öka kompatibiliteten på din HDMI-utrustade Ultrabook eller Chromebook genom att lägga till stöd för VGA
- Problemfri installation genom plug-and-play-funktion
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (1080p)
- Diskret 3,5 mm audioutgång

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
Portar	1
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	VGA
Audio	Ja
Chipset-ID	Chrontel - CH7101A-BF

Prestanda

Maximal digital upplösning	1900x1200 @ 60Hz
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,



1152x864, 1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)

Kontakt(er)

Connector A HDMI (19-stifts)

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

3.5 mm minijack (3-polig)

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Denna konverterare är inte kompatibel med Mac-datorer som använder Intel HD 4000-kort (Mac Mini) och för särskilt stöd för dess enheter har StarTech.com Mac Mini till VGA-adapter - [MCHD2VGA](https://www.startech.com/AV/Converters/Video/HDMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Tablet-to-Monitor~MCHD2VGA).
>Denna konverterare kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

Miljö

Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 90% RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.5 in [62.3 mm]

Produktbredd 0.8 in [21.0 mm]

Produkthöjd 0.5 in [12.5 mm]

Produktvikt 0.3 oz [8.0 g]

Förpackning

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.2 in [81.0 mm]



Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Kompakt HDMI till VGA-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

