

Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

ID del Producto: HD2VGAMICRO



El conversor HDMI a VGA, modelo HD2VGAMICRO, permite conectar una salida HDMI desde un Ultrabook, Chromebook u ordenador portátil a un monitor o proyector VGA.

Con el fin de asegurar su compatibilidad con el Samsung® Chromebook, la unidad HD2VGAMICRO ha sido probada de manera extensa en una amplia gama de aplicaciones, haciéndolo el adaptador ideal para conectar su Chromebook a cualquier pantalla VGA.

Dado que no requiere un adaptador externo de alimentación, además de su diseño compacto, este adaptador portátil HDMI a VGA es un accesorio ideal para llevarlo en la bolsa de un ordenador portátil. Además, este sencillo conversor soporta la instalación plug-and-play, lo cual permite una rápida configuración y evita tener que obtener los controladores de software en un ordenador.

Este conversor ofrece la máxima calidad de vídeo, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080p: una práctica solución para aumentar la productividad, ya que posibilita ampliar el escritorio de un ordenador a un monitor secundario.

El modelo HD2VGAMICRO está respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- En la sala de juntas de una oficina, conexión de dispositivos con HDMI disponible, como un ordenador portátil o un Ultrabook, a una pantalla grande o proyector VGA

- Aumento de la productividad, ya que se amplía el escritorio de un ordenador a un monitor secundario, lo cual duplica el espacio de trabajo disponible
- Conexión de un portátil, Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI a una pantalla o proyector externo VGA

Características

- No requiere adaptador de corriente
- Factor de forma pequeño
- Soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080 p

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales



Temperatura Operativa -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad HR 20 a 90% NC

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	1.8 in [45.0 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [21.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Peso del Producto	0.3 oz [9.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 oz [11.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Convertor adaptador delgado de HDMI a VGA
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

