

## Cable de 1.8m Convertidor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

ID del Producto: HD2VGAMM6



El cable convertidor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM6, de 1.8 metros, le permite conectar un Chromebook™, una laptop o computadora equipada con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.

El cable convertidor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de una computadora equipada con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.


A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de video, el convertidor HD2VGAMM6 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para funcionar con equipos Mac, con los que se requiere alimentación externa, el convertidor HD2VGAMM6 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a una computadora de escritorio o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.

En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al convertidor HD2VGAMM6, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de video HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de imagen de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.

El cable convertidor HD2VGAMM6 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 1.8 metros de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de más corta longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 91 cm (HD2VGAMM3) y, para longitudes mayores, un cable HDMI a VGA de 3 metros (HD2VGAMM10), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de video HDMI.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con HDMI al proyector de un salón de clases o una sala de juntas
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran hasta 1.8 metros de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que una computadora equipada con HDMI sea compatible con un monitor VGA

## Características

- Evite el desorden con un cable adaptador corto de 1.8 m
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de video HDMI con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar una computadora equipada con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080p
- Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive	Activo

Adapter	
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Chrontel - 7101A

---

#### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	72.0 in [1828.8 mm]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Resolución Digital Máxima	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
MTBF	1,381,510 horas

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.1 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.0 oz [112.8 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - HDMI to VGA adapter cable
---------------------	-------------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.