

HDMI naar RCA converter box met audio

Productcode: HD2VID2



Deze HDMI naar RCA converterbox met audio converteert een digitale HDMI videobron (die audio ondersteunt) zodat deze werkt met analoge RCA composiet video tv's en schermen, bij zowel NTSC als PAL systemen.

Deze HDMI naar composite videoconverter biedt functies die weergave van topkwaliteit garandeert, zoals ruisvermindering, conversie van framesnelheden en adaptieve contrastverbetering.

Dankzij ondersteuning van high-definition input resoluties tot 1080p kunt u met deze RCA adapter uw HDMI signalen converteren naar composiet video en audio, terwijl u nog steeds een kristalhelder beeld krijgt.

Deze lichtgewicht composiet adapter is compact en zeer mobiel, zodat u hem vrijwel overal naar kunt meenemen. Door ondersteuning van een breed scala aan HDTV en pc input resoluties is deze veelzijdige RCA converter de perfecte oplossing voor het gebruik van nieuwe apparaten met uw bestaande oudere schermen.

De mogelijkheid om te converteren en uw nieuwe, met HDMI uitgeruste apparaat te gebruiken met uw oudere tv's of schermen biedt niet alleen flexibiliteit, maar bespaart u ook de kosten van hardware-upgrades. Kortom, een extreem handige oplossing voor thuis en op kantoor.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie biedt deze unieke RCA composiet video adapter plug & play installatie zonder aanvullende software of stuurprogramma's.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Converteer uw HDMI signaal naar RCA composiet video
- Blijf standard-definition schermen gebruiken met HDMI bronapparaten
- Ideaal voor presentaties waarbij u verouderde projectiesystemen moet gebruiken
- Stream uw nieuwe home video's op uw oudere tv's/beeldschermen

Eigenschappen

- Converteer uw huidige HDMI® bron naar composiet video en audio (gele, witte en rode outputs)
- Geniet van HDTV resoluties met ondersteuning tot 1080p
- Ondersteuning van meerdere HDTV en PC input resoluties, compatibel met bijna elk HDMI bronapparaat
- Probleemloze instelling met plug & play installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	Composite Audio RCA
Audio	Ja
Industriestandaarden	Standaard HDMI, DVI 1.0

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Input TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
-------------------------	--

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768,
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Audiospecificaties

Ingang - LPCM 2-kanaals, 48kHz

Uitgang - stereo L/R

MTBF

1.301.084 uur

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - Composiet video (1 x RCA)
Ingangsconnector(en)	1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - input-LED
	1 - Power-LED

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1000 mA
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.3 in [10.8 cm]
Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	10.1 oz [286.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI naar Composiet Converter
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	4 - schroeven
	2 - Montagesteunen
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.