

HDMI till RCA-konverterarbox med ljud

Produkt ID: HD2VID2



Denna HDMI till RCA-konverterarbox med ljud omvandlar en HDMI-videokälla (med bifogat ljud) så att det fungerar med analoga RCA-komposit video-TV-apparater och skärmar, i både NTSC- och PAL-system.

Denna HDMI till kompositvideo-konverteraren har funktioner som säkerställer högsta kvalitet på utdata bilden, som brusreducering, bildfrekvenskonvertering och anpassningsbar kontrastförbättring.

Med stöd för högupplösta ingångsupplösningar på upp till 1080p kan den här RCA-adaptorn konvertera din HDMI-signal till kompositvideo och ljud och ändå ge en kristallklar bild.

Denna lätta kompositadapter är kompakt och väldigt portabel, så du kan använda den praktiskt taget var som helst. Denna mångsidiga RCA-konverterare med stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar är den perfekta lösningen för att koppla ihop nyare enheter med dina befintliga äldre skärmar.

Möjligheten att konvertera och använda din nya HDMI-utrustade enhet med dina äldre TV-apparater eller bildskärmar ger inte bara flexibilitet utan sparar också kostnaden för att uppgradera hårdvaran, vilket gör den väldigt bekväm för hem- och kontorsanvändning.

Denna unika konverterare för RCA-kompositvideo tillåter plug-and-play-installation utan ytterligare program eller drivrutiner för att säkerställa enkel användning och installation.

HD2VID2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Konvertera din HDMI-signal till RCA-kompositvideo
- Fortsätt att använda standarddefinitionsdisplayer med HDMI-källenheter
- Perfekt för presentationer som använder äldre projektionssystem
- Streama dina nya hemvideor på dina äldre TV/bildskärmar

Funktioner

- Konvertera din nuvarande HDMI®-källa till kompositvideo och ljud (gula, vita och röda utgångar)
- Få HDTV-upplösningar med stöd för upp till 1080p
- Stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar, kompatibel med i stort sett alla källenheter
- Problemfri installation med enkel plug-and-play-funktion
- Utrustad med överskannings-/underskanningsfunktionalitet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	Composite Audio RCA
Audio	Ja
Industristandarder	Standard HDMI, DVI 1.0

Prestanda

Stödda upplösningar	Input TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output
---------------------	---



480i, 576p

Audio-specifikationer Indata - LPCM 2Ch, 48k Hz
Utdata - stereo h/v

Medeltid mellan fel (MTBF) 1 301 084 timmar

Kontakt(er)

Connector A HDMI (19-stifts)
Connector B Kompositvideo (1 x RCA)
Inkontakt(er) Stereoaudio (2 x RCA)

Indikatorer

LED-indikatorer LED-lampa för ingång
Ström-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.4 A
Utspänning 5 DC
Utström 1000 mA
Kontakttyp M

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 20~90 % RH

Utseende

Färg Svart
Kabinetttyp Stål



Produktlängd	4.3 in [10.8 cm]
Produktbredd	3.9 in [100.0 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25.0 mm]
Produktvikt	10.1 oz [286.0 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	19.2 oz [545.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI till kompositkonverterare universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) Användarhandbok Monteringsfästen Skruvar
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

