

HDMI naar Composiet Converter met Audio

Productcode: HD2VID



De HD2VID HDMI® naar Composiet Video Converter (met Audio) zet een digitale HDMI-videobron (met bijbehorende audio) om voor gebruik op tv's en beeldschermen met een analoge composiet-video-aansluiting (zowel NTSC als PAL). De HDMI naar Composiet converter biedt functies die zorgen voor een uiterst hoge beeldkwaliteit, zoals ruisonderdrukking, framerate-omzetting en adaptieve contrastverbetering, en met het gebruiksvriendelijke On-Screen-Display (OSD) kunt u de status van uw beeldscherm controleren. Ondersteuning voor een breed scala van HDTV- en PC-ingangsresoluties zorgt ervoor dat deze veelzijdige HDMI-converter de perfecte oplossing is voor het gebruik van moderne apparatuur op oudere beeldschermen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het omzetten van moderne HDMI-apparatuur voor gebruik op oudere televisies met composiet- of S-Video-ingang
- Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de amusementswereld en voor videotoeepassingen thuis

Eigenschappen

- Zet een HDMI®-bron om naar NTSC of PAL
- Zet HDMI-audio om naar analoge stereo RCA-audio
- Ondersteuning voor HDTV-resoluties tot 720p (PC tot 1280x800)
- Beeldformaat underscan / overscan
- Adaptieve contrastverbetering
- Ondersteuning voor resoluties van 480i/576p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	Composite Audio RCA
Audio	Ja
Industriestandaarden	Standaard HDMI, DVI 1.0

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Input TV - 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output 480i, 576p
Audiospecificaties	Ingang - LPCM 2-kanaals, 48kHz Uitgang - stereo L/R

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
-------------	---------------------

Connector B	1 - Composiet video (1 x RCA)
	1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	3

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	2.5 in [6.4 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	2.9 oz [81.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]

Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.2 in [5.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.3 oz [321.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meeggeleverd	1 - HDMI® naar Composiet Converter
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.