Cable de 3m HDMI con Ethernet CL3 - Cable HDMI Ultra HD para Instalaciones en Muro - Cable HDMI de Alta Velocidad UHD 4K 30Hz 10,2 Gbps - Cable de Vídeo HDMI 1.4 30AWG, Blanco

ID del Producto: HD3MM3MW

El cable HDMI de alta velocidad HD3MM3MW de 3m tiene la clasificación CL3 para instalaciones de pared y cuenta con dos conectores HDMI (macho) chapados en oro para proporcionar una conexión HDMI a HDMI de alta calidad y fiable entre dispositivos como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo, proyectores y mucho más.

Este cable HDMI de alta calidad es totalmente compatible con resoluciones de 1080p+ a una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz, con colores reales. Para adaptarse a las exigencias de los futuros dispositivos de alta definición, como el aumento de las resoluciones y la mayor velocidad de fotogramas, este cable Ultra HD admite resoluciones de hasta 4k x 2k.

Acerca de los Cables HDMI de StarTech.com:

Los cables de vídeo y audio digital HDMI de alta velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados únicamente con materiales de primera calidad, lo cual garantiza un rendimiento de alta calidad y alta definición. El estándar HDMI combina vídeo de gran ancho de banda y audio digital multicanal en un solo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Tramos de cable HDMI de pared

• De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

Características

• CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, Audio de 8 Canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D

• CABLE DURABLE CL3: Cubierta de PVC durable y alivio de tensión para una alta resistencia y fiabilidad. La cubierta CL3 libera bajos niveles de gases tóxicos en caso de incendio

• FABRICACION DE CALIDAD: Cable de 30AWG con conectores chapados en oro, y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad y fiabilidad de la señal

• APLICACIONES: Utilícelo en oficinas en casa/salas de juntas/oficinas/aulas, funciona con su ordenador portátil/barra de sonido para presentaciones a través de monitores o proyectores UHD/4K

• ESPECIFICACIONES: 3m | Blanco | Macho a Macho | 30 AWG | Conectores chapados en oro | Cubierta de PVC, CL3 | Blindaje Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Color YCC601 | HDMI 1.4b y anteriores

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL3
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)		
	Conector A	1 - HDMI (19 pines)

	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	30/32 AWG
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso del Producto	3.5 oz [99.2 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [22 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.9 oz [109.4 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de alta velocidad CL3 (blanco), de 3 metro - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.