

Câble HDMI CL3 avec Ethernet - 7m - Câble Ultra HDMI Mural - Cordon HDMI Haut Débit 4K 30Hz UHD - 10.2 Gbps - Câble Vidéo/Affichage HDMI 1.4 - 30AWG - Blanc

N° de produit: HD3MM7MW



Le câble HDMI® haute vitesse de 7 m HD3MM7MW est classifié CL3 pour les installations dans les murs. Il comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or pour fournir une connexion HDMI vers HDMI fiable de haute qualité entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des vidéoprojecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués uniquement avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une performance haute définition et haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multicanal en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Acheminement de câble HDMI pour mur

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : 7 m de câble HDMI 1.4b avec Ethernet, compatible 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **CÂBLE DURABLE CL3** : Câble HDMI UHD avec gaine PVC durable et serre-câble pour une résistance/fiabilité élevées ; gaine CL3 dégageant de faibles niveaux de fumées toxiques en cas d'incendie ; idéal pour les installations murales/environnements commerciaux
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Un fil de 30AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Utilisation pour home offices/salles de conférence/bureaux/classe, fonctionne avec votre PC portable/station de travail/barre de son pour des présentations via des moniteurs UHD/4K, projecteur/grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 7 m | Blanc | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine PVC, classée CL3 | Blindage : Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 et antérieurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL3

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30/32 AWG
Longueur de câble	23.0 ft [7 m]
Longueur du produit	23.0 ft [7 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	10.8 oz [306 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	11.4 oz [322.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 7 m - M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis