

1m Micro HDMI to HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz Video - Durable High Speed
Micro HDMI Type-D to HDMI 1.4 Adapter Cable/Converter Cord - UHD HDMI
Monitors/TVs/Displays - M/M

Produkt ID: HDADMM1M



Höghastighets-HDMI™ Micro till HDMI-kabeln med Ethernet är utformad för att ansluta enheter som har en HDMI Micro-port till en HDMI-aktiverad skärm/enhet. Det innebär att du kan ansluta nästa generationens avancerade HDMI-aktiverade enheter till befintlig HDMI-teknik. Det är kostnadsbesparande också.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Den här kabeln är konstruerad med 34 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

Funktioner

- **HIGH SPEED MICRO HDMI to HDMI CABLE:** 1m HDMI 1.4b adapter cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DURABLE:** Ultra HD high speed fully molded Micro HDMI to HDMI converter cable w/ durable PVC jacket for high strength/reliability; Flexible PVC strain relief prevents fraying or damage due to repetitive bending/rough usage; Ideal for commercial environment
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Micro HDMI to HDMI video cord constructed with 34AWG wire & gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** This adapter connects Micro HDMI (Type-D) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV, monitor, display, projector; Ideal for viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 1 m | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (Type-D/Micro) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 34 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - Micro HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	34 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Yttre kabeldiameter	0.2 in [4.2 mm]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	1.3 oz [37.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.5 in [1.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.