

Cavo Micro HDMI a HDMI con Ethernet da 3m - 4K 30Hz - Cavo adattatore/convertitore durevole ad alta velocità Micro HDMI Tipo D a HDMI 1.4 - Monitor/TV/Display UHD HDMI - M/M

ID prodotto: HDADMM3M



Il cavo ad alta velocità HDADMM3M con Ethernet (3 m) presenta un connettore maschio HDMI® (A) e un connettore HDMI Micro (D) permettendo il collegamento di dispositivi con una porta HDMI Micro a un display/dispositivo con una porta HDMI standard: una soluzione conveniente per il collegamento di dispositivi d'avanguardia o di nuova generazione dotati di HDMI ai dispositivi HDMI esistenti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento dello smartphone o di altri dispositivi portatili dotati di HDMI® Micro a una TV o display dotati di HDMI

Caratteristiche

- CAVO HDMI Micro HDMI ad ALTA VELOCITA': cavo adattatore HDMI 1.4b da 3m con Ethernet, 4K(3840x2160p, 24/25/30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD(1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2Gbps, Formato Video: Wide, 8Ch Audio(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D

- **RESISTENTE:** Cavo HDMI Micro HDMI da 3m Ultra HD ad alta velocità rivestito in PVC ad alta resistenza e affidabilità; il PVC flessibile ne impedisce il deterioramento dovuto a ripetute torsioni; ideale per ambienti commerciali
- **QUALITÀ:** Cavo HDMI Micro HDMI costruito con filo 34AWG e connettori placcati in oro, la schermatura EMI con anima in alluminio e rame intrecciato migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Questo cavo/adattatore consente di collegare dispositivi Micro HDMI (Tipo-D) come telefoni, tablet, notebook, laptop e fotocamere (DSLR/Video) alla tua TV/monitor/proiettore HDMI (Tipo-A); Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi;
- **SPECIFICHE:** Cavo 3m |Nero|HDMI 1.4b|HDMI Maschio (Tipo-D/Micro) a HDMI Femmina (Tipo-A/Standard)|34 AWG|Rivestimento in PVC | Schermatura: anima in alluminio| ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
MTBF	L'estremità HDMI è testata per oltre 10.000 inserimenti, mentre l'estremità Micro HDMI per oltre 5.000 inserimenti

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - Micro HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	3.1 oz [88.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.4 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet da 3 m - HDMI a Micro HDMI - M/M
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

