

HDMI-signalförstärkare - 35 m - 1080p

Produkt ID: HDBOOST



Med denna HDMI-signalförstärkare kan du öka signalstyrkan på din HDMI-videokälla så att du kan ansluta en HDMI-skärm upp till 35 m bort med hjälp av standard HDMI-kablar. Du kan placera förstärkaren infogat mellan två HDMI-kablar, upp till 24,9 m lång vid videoingången och upp till 10 m lång vid videoutgången.

Med sin lilla formfaktor är HDMI-förstärkaren enkel att gömma för en diskret installation. Du behöver ingen extern strömadapter för att använda signalförstärkaren och monteringsutrustning medföljer så att installationen är problemfri. Eftersom HDMI-förstärkaren förlänger din videosignal med hjälp av standard HDMI-kablar är den ett kostnadseffektivt alternativ till dyrare HDMI-förlängningssystem som kräver installation av CAT5- eller CAT6-kabelinfrastruktur.

HDMI-förstärkaren har en utjämningsknapp med tio olika nivåer. Med utjämningsknappen kan du justera förstärkningen på HDMI-signalen baserat på avståndet på dina kablar, så att du kan garantera att HDMI-signalen blir perfekt även på avstånd på upp till 35 m (115 fot). Förstärkaren är perfekt för styrelserum, kontor eller klassrum som kräver olika avstånd beroende på rummets storlek.

Vid förlängning av HDMI över stora avstånd med hjälp av standard videokablar kan högre upplösningar bli otillgängliga. Användning av HDMI-signalförstärkaren garanterar att du fortfarande får HD-upplösningar på upp till 1080p vid 60 Hz.

HDBOOST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Slip dra nätverkskablar för att förlänga videosignaler genom att använda denna förstärkare med standard HDMI-kablar
- Förstärk signalstyrkan på dina HDMI-videosignaler för skärmar i klassrummet, på kontoret eller i styrelserum

Funktioner

- Diskret installation med en liten formfaktor och ingen extern strömadapter
- Fungerar med olika avstånd upp till 35 m med en inbyggd utjämningsknapp
- Upprätthåll HD-upplösningar på upp till 1080p
- Stöder 7.1 surroundljud
- Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal kabellängd	114.8 ft [35 m]
Maximalt avstånd	35 m / 115 ft
Maximal digital upplösning	1920 x 1080 at 60Hz
Stödda upplösningar	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
Stöd för widescreen	Ja



Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	HDMI-kabeln som är ansluten till din videokälla måste vara längre än eller lika lång som kabeln som är ansluten till skärmen. Den maximala tillåtna kabellängden till videokällan är 25 m. Den maximala tillåtna kabellängden till skärmen är 10 m.
-----------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	ström-LED (blå) LED för videokälla (blå)
-----------------	---

Ström

Power Source	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	5 DC
Utström	1 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5 % till 90 %

Utseende

Kabinetttyp	Stål
-------------	------

Produktlängd	2.1 in [54.2 mm]
Produktbredd	1.7 in [42.2 mm]
Produkt höjd	1.0 in [26.2 mm]
Produktvikt	2.6 oz [74 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.8 oz [163 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Monteringsfästen monteringsskruvar HDMI-signal förstärkare screwdriver
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

