

1 m Micro HDMI till DVI-kabel - Micro HDMI till DVI-kabeladapter - Micro HDMI Type-D enhet till DVI-D Single Link monitor/skärm/projektor Videokonverterarkabel - Hållbar

Produkt ID: HDDDVIMM1M



The HDDDVIMM1M 1m Micro HDMI® to DVI-D Cable enables you to view your presentations, videos and pictures saved on your HDMI Micro-equipped mobile devices (Tablet, Smartphone) on a DVI-D capable display or projector. As an option, in order to incorporate audio with your video presentations you can use our 3ft (1m) Slim 3.5mm Stereo Audio Cable (MU3MMS).

Backed by Lifetime Warranty, the HDDDVIMM1M is designed and constructed for maximum durability, to ensure dependable performance.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Connect your HDMI Micro-equipped mobile device (Smartphone, Tablet, etc.) to a DVI-D display or projector

Funktioner

- MICRO HDMI TILL DVI-KABEL: 1 m Micro HDMI hane till DVI-D (19-stifts) hankabel stöder Full HD 1920x1200p, 60 Hz/1080p video, Single link, 3,9 Gbit/s bandbredd, 24 Bpp (RGB) färgdjup

- **HÅLLBAR:** Full HD hög hastighet helt gjuten videokabeladapter med hållbar PVC-mantel för hög hållfasthet och tillförlitlighet; Flexibel PVC-dragavlastning förhindrar slitage eller skador på grund av upprepad böjning eller ovarsam användning; Perfekt för kommersiella miljöer
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** Micro HDMI till DVI-konverterarkabel uppbyggd med 30AWG-tråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta förbättrar signalintegritet och tillförlitlighet, vilket ger video och ljud av högre kvalitet
- **ANVÄNDNING:** Denna kabel ansluter Micro HDMI (Type-D) enheter: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/kameror (DSLR/video) /Nikon/Canon EOS till din DVI-digitala bildskärm/DVI-skärm/projektor; Perfekt för visning på större skärmar; fungerar med Samsung/Dell/HP/Acer/LG-skärmar
- **SPECIFIKATIONER:** 1 meter - Svart - HDMI hane (Type-D/Micro) till DVI-Digital (19-stifts) hona - Guldpläterade kontakter - 30 AWG - 5 mm OD - PVC-mantel - EMI-skärmning: Al-Mylar-folie med 85 % kopparfläta

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - Micro HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	39.4 in [100 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]

	Produktvikt	2.5 oz [71.6 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.2 in [18.3 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.7 oz [76.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1m Micro HDMI® to DVI-D Cable - M/M
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.