

Câble Micro HDMI vers DVI 2m - Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D - Convertisseur
Périphérique Micro HDMI Type-D vers Écrans/Projecteurs/Affichages DVI-D Single Link -
Résistant

N° de produit: HDDDVIIMM2M



Le câble Micro HDMI® vers DVI-D HDDDVIIMM2M de 2 m vous permet de visionner les présentations, vidéos et photos enregistrées sur vos appareils mobiles Micro HDMI (tablette, smartphone, etc.) sur un écran ou vidéoprojecteur DVI-D. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre câble audio stéréo Slim 3,5 mm (2 m) (MU6MMS) pour intégrer l'audio à vos présentations vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre appareil mobile Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI-D

Spécifications techniques

- CÂBLE MICRO HDMI VERS DVI : 2 m de câble Micro HDMI mâle vers DVI-D (24 broches) mâle, compatible avec la vidéo Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, liaison unique, bande passante 3,9 Gbps, profondeur de couleur 24 Bpp (RGB)

- **DURABLE** : Câble adaptateur vidéo haut débit Full HD entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale ; idéal pour les environnements commerciaux
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Le câble de conversion Micro HDMI vers DVI est construit avec un fil de 30AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre, ce qui améliore l'intégrité et la fiabilité du signal, offrant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Ce cordon permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) : GoPro Hero/Raspberry Pi 4/appareils photo (DSLR/Vidéo)/Nikon/Canon EOS à votre moniteur numérique DVI/écran/projecteur ; Idéal pour le visionnage sur des écrans plus grands ; fonctionne avec les moniteurs Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2 m | Noir | HDMI Mâle (Type-D/Micro) vers DVI-Digital (24-pin) Femelle | Connecteurs plaqués or | 30 AWG | 5mm OD | Gaine PVC | Ecran EMI : Feuille Al-Mylar avec tresse en cuivre à 85 % | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Micro HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]

Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	3.7 oz [106.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du Paquet	7.8 in [19.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	4.0 oz [114.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Micro HDMI® vers DVI-D 2 m - M/M
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis