

Cavo Micro HDMI a DVI da 2m - Cavo adattatore da Micro HDMI a DVI - Cavo Convertitore Micro HDMI Type-D a monitor/display/proiettore video DVI-D Single Link - Durevole - M/M

ID prodotto: HDDDVIMM2M



Il cavo Micro HDMI® a DVI-D da 2 m HDDDVIMM2M permette di visualizzare presentazioni, video e immagini salvati su dispositivi portatili dotati di Micro HDMI (tablet, smartphone) su un display o proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 2 m (MU6MMS).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di collegare un dispositivo dotato di micro HDMI (smartphone, tablet, ecc.) a un display o proiettore dotato di DVI-D

## Caratteristiche

- CAVO MICRO HDMI A DVI: cavo Micro HDMI Maschio a DVI-D (24 pin) Maschio da 2m con supporto Full HD 1920x1200p, video a 60 Hz/1080p, single link, larghezza di banda 3,9 Gbps, profondità colore 24 BPP (RGB)

- **RESISTENTE:** Cavo adattatore video Full HD ad alta velocità rivestito in resistente PVC per un'elevata resistenza e affidabilità; La flessibilità del PVC impedisce il deterioramento dovuto a ripetute torsioni e uso intensivo; Ideale per ambienti commerciali
- **QUALITÀ:** il cavo adattatore da Micro HDMI a DVI è realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame per migliorare l'integrità e l'affidabilità del segnale, video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Questo cavo collega dispositivi Micro HDMI (Type-D): GoPro/Raspberry Pi 4/fotocamere (DSLR/Video)/Nikon/Canon al tuo Display DVI/Proiettore; Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **SPECIFICHE:** 2 metri | Nero | HDMI Maschio (Type-D/Micro) a DVI-Digital (24-pin) Femmina | Connettori placcati in oro | 30 AWG | Sezione 5mm | Guaina PVC | Schermatura EMI: Lamina di Alluminio con copertura 85% e treccia di rame | Garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - Micro HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	3.7 oz [106.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [114.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Micro HDMI® a DVI-D 2 m - M/M
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.