

1m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Productcode: HDDVIMM1M



Met de 1m lange HDDVIMM1M HDMI® naar DVI-D-kabel kunt u een DVI-D-videokaart (of een ander apparaat met DVI-D-uitgang) aansluiten op een HDMI-beeldscherm; de kabel ondersteunt bi-directionele communicatie, zodat deze ook omgekeerd kan worden gebruikt voor het doorgeven van digitale video vanaf een HDMI-uitgang naar een DVI-D-beeldscherm. Deze hoogwaardige kabel is een waardevolle aanvulling in toepassingen als home cinema, narrowcasting of multimedia en is ontworpen om de hoogst mogelijke beeldkwaliteit te leveren via een HDMI- en DVI-aansluiting. Deze voor duurzaamheid vervaardigde HDMI-DVI-D-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit apparaten met HDMI® en DVI-D op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's, DVD-spelers en kabelontvangers
- Sluit een apparaat met DVI-D-uitgang (videokaart, etc.) aan op een HDMI®-monitor/beeldscherm
- Sluit een apparaat met HDMI-uitgang (videokaart, etc.) aan op een DVI-D-monitor/beeldscherm

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel
- Eenvoudige installatie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	DVI-D (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.8 in [21 mm]
Hoogte product	0.5 in [12 mm]
Gewicht product	3.8 oz [107.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.3 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [109.0 g]

Wat wordt er meegeleverd



Meegleverd

1m HDMI® naar DVI-D Kabel - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

