

## Splitter HDMI 4 Ports - Répartiteur HDMI 4K 60Hz avec Scaler Intégré - Répartiteur HDMI 1 Entrée 4 Sorties - Splitter HDMI 1080p PC - Port Optique 3.5mm

Nº de produit: HDMI-SPLITTER-44K60S



Ce répartiteur HDMI 4 ports avec scaler intégré connecte une source vidéo HDMI à quatre écrans HDMI, avec prise en charge des résolutions UHD 4K, du HDR (gamme dynamique élevée) et de l'audio 7,1 canaux.

Ce répartiteur HDMI 4 voies prend en charge une résolution jusqu'à 4K 60Hz, avec un sous-échantillonnage chromatique 4:4:4. Le scaler intégré permet la sortie simultanée de 2 résolutions, idéal pour les environnements où il y a une variété d'écrans, de moniteurs et de projecteurs.

Ce répartiteur HDMI 4K dispose de sorties audio HDMI, 3,5 mm et optique, permettant des connexions à une variété de haut-parleurs et/ou d'amplificateurs. La sortie audio simultanée est prise en charge sur l'ensemble des ports audio.

Ce répartiteur HDMI prend en charge les câbles HDMI actifs et les prolongateurs HDMI (vendus séparément), facilitant les installations à distance des écrans (par exemple, dans une armoire de composants AV distante). Le boîtier métallique et la protection contre les décharges électrostatiques (ESD) de 8kV dans l'air et de 4kV au contact conviennent à une installation dans divers environnements.

### Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Affichez les mêmes informations sur plusieurs écrans HDMI
- Diffusez et divisez votre signal HDMI 4K 60Hz vers quatre écrans HDMI différents, avec des résolutions différentes
- Afficher des informations sur l'entreprise, de la publicité ou d'autres contenus sur plusieurs écrans

## Spécifications techniques

- **SPLITTER HDMI 4-PORT** : Ce Splitter HDMI affiche la même image, avec le son, sur 4 écrans, Support du sous-échantillonnage chromatique 4:4:4, HDMI 2.0b 4K 60Hz, HDR, Bande passante 18Gbps, Audio HDMI 7.1ch, HDCP 2.2/1.4, Protection ESD 8kV Air, 4kV Contact
- **SWITCH DE GESTION EDID** : Le paramètre EDID Auto du répartiteur HDMI 4 voies utilise un scaler intégré pour la sortie de 2 résolutions d'affichage différentes, EDID Copy clone les paramètres EDID du port de sortie 1 vers un affichage à même résolution
- **SUPPORT AUDIO FLEXIBLE** : Le répartiteur HDMI 4K possède des sorties audio 3,5mm et optique pour se connecter à une variété de haut-parleurs, La sortie audio est prise en charge sur tous les ports, Prise en charge de la conversion numérique-analogique
- **LONGUE PORTÉE** : Jusqu'à 5m avec des câbles HDMI passifs. Le répartiteur HDMI 1x4 prend en charge les câbles HDMI actifs et les prolongateurs HDMI, ce qui le rend idéal pour les salles de conférence, l'affichage numérique et plus encore
- **INSTALLATION FACILE** : Aucun pilote ou logiciel n'est requis pour le répartiteur HDMI 2.0 à 1 entrée et 4 sorties, Le boîtier permet de l'installer dans de nombreux environnements, Résolutions grand écran prises en charge, Compatible DVI

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI - 2.0
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI - 2.0
Prise en charge audio	Oui

Normes de l'industrie    HDMI 2.0b

## Performance

Video Revision	HDMI 2.0b
Vitesse max. de transfert de données	18 Gb/s
Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K) à 60 Hz 3840 x 2160 (4K) à 30 Hz 1920 x 1080 (1080p) 1280 x 720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio  HDMI - 7.1 Channel Audio

## Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	4 - HDMI  1 - Toslink (SPDIF , optique)  1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

## Logiciel

Compatibilité système	Aucun pilote ou logiciel requis d'exploitation
-----------------------	------------------------------------------------

## Notes spéciales / Configuration

Remarque	Les performances de la sortie audio peuvent être limitées à 2 canaux audio lorsque toutes les sorties audio sont utilisées
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation
----------------------	------------------------

1 - DEL d'entrée

4 - DEL de sortie

**Alimentation**

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	0.1 W

**Conditions environnementales**

Température de fonctionnement	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité	20 - 90% HR (sans condensation)

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Type de boîtier	Metal
Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	8.8 oz [250.0 g]

**Informations**

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
Largeur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Hauteur du Paquet	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Splitter vidéo HDMI 4 ports
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - Manuel d'utilisation

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

