

Splitter HDMI 4K con 4 Porte - Sdoppiatore HDMI 2.0 4K 60Hz 1 In e 4 Out - HUB HDMI 4K con Scaler Integrato - Splitter HDMI con Porta Audio 3,5 mm/ottica

ID prodotto: HDMI-SPLITTER-44K60S



Questo splitter HDMI a 4 porte con scaler incorporato collega una sorgente video HDMI a quattro schermi HDMI, con supporto per risoluzioni UHD 4K, HDR (High Dynamic Range) e audio a 7.1 canali.

Questo splitter HDMI a 4 vie supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con sottocampionamento della crominanza 4:4:4. Lo scaler incorporato consente l'uscita simultanea di 2 risoluzioni, ideale per gli ambienti in cui è presente una varietà di display, monitor e proiettori.

Questo splitter HDMI 4K è dotato di uscite audio HDMI, da 3,5 mm e ottiche, che consentono il collegamento a una serie di altoparlanti e/o amplificatori. L'uscita audio simultanea è supportata da tutte le porte audio.

Questo splitter HDMI supporta cavi HDMI attivi ed estensori HDMI (venduti separatamente), facilitando le installazioni a distanza dagli schermi (ad esempio, all'interno di un cabinet per componenti AV remoto). L'involucro metallico e la protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) da 8kV in aria e 4kV a contatto sono adatti per l'installazione in una varietà di ambienti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Duplicazione dello schermo su display multipli
- Uscita e suddivisione del segnale HDMI 4K 60Hz su quattro diversi schermi HDMI con diverse risoluzioni
- Visualizzazione di informazioni aziendali, pubblicità o altri contenuti su più schermi

Caratteristiche

- **SPLITTER HDMI A 4 PORTE:** Questo splitter HDMI duplica video e audio su 4 schermi - Supporto del sottocampionamento della crominanza 4:4:4 - HDMI 2.0b 4K 60Hz - HDR - 18Gbps - Audio 7.1 - HDCP 2.2/1.4 - Protezione ESD 8kV /aria e 4kV /contatto
- **EDID MANAGEMENT:** l'impostazione EDID Auto dello splitter HDMI a 4 vie utilizza uno scaler integrato per l'uscita di 2 diverse risoluzioni del display, EDID Copy clona le impostazioni EDID dalla porta 1 ad un'altra con la stessa risoluzione (da 720p in su)
- **SUPPORTO AUDIO:** Lo splitter HDMI 4K è dotato di uscite audio HDMI, da 3,5 mm e ottiche per il collegamento a diversi altoparlanti o amplificatori - L'uscita audio simultanea è supportata da tutte le porte - Supporta la conversione digitale-analogica (DAC)
- **AMPIA COPERTURA:** Copre fino a 5m con cavi HDMI passivi - Lo splitter HDMI 1x4 supporta cavi HDMI attivi ed estender HDMI (venduti separatamente) per aumentare la distanza, il che lo rende ideale per sale riunioni, segnaletica digitale e altro ancora
- **CONFIGURAZIONI SEMPLICI:** Non sono necessari driver o software - L'involucro metallico lo rende adatto all'installazione in molti ambienti - Sono supportate le risoluzioni widescreen - Compatibile DVI con gli adattatori (venduti separatamente)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI - 2.0
Porte	4
Uscita AV	HDMI - 2.0
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 2.0b

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0b
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) a 60 Hz 3840x2160 (4K) a 30 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
<hr/>	
Connettore/i	
Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	4 - HDMI 1 - Toslink (SPDIF, ottico) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Nota	Le prestazioni dell'uscita audio possono essere limitate all'audio a 2 canali quando tutte le uscite audio sono in uso.
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	1 - LED alimentazione 1 - LED di ingresso 4 - LED di uscita
<hr/>	
Alimentazione	

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	0.1 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% RH (Senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	8.8 oz [250.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.9 in [15.0 cm]

Altezza del Pacco 2.2 in [5.5 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Splitter Video HDMI 4-Porte

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

