

4 Port HDMI Splitter, 4K 60Hz HDMI 2.0 Video, 4K HDMI Splitter met Ingebouwde Scaler, HDMI Splitter 4K 60hz 1 In 4 Out, 3.5mm/Optische Audio Poort, HDMI Audio Video Splitter

Productcode: HDMI-SPLITTER-44K60S



Deze 4 port HDMI splitter met ingebouwde scaler verbindt een HDMI-videobron met vier HDMI-schermen. Ondersteuning voor UHD 4K-resoluties, HDR (High Dynamic Range) en 7.1-kanaals audio.

Deze 4-way HDMI-splitter ondersteunt tot 4K 60Hz resolutie, bij 4:4:4 chroma subsampling. De ingebouwde scaler maakt de simultane output van 2 resoluties mogelijk en is ideaal voor omgevingen waar verschillende schermen, monitoren en projectoren aanwezig zijn.

Deze 4K HDMI-splitter beschikt over HDMI, 3,5 mm en optische audio outputs waardoor het kan worden aangesloten op een groot aantal luidsprekers en/of versterkers. Simultane audio-output wordt ondersteund voor alle audiopoorten.

Deze HDMI-splitter ondersteunt actieve HDMI-kabels en HDMI-extenders (afzonderlijk verkrijgbaar), waardoor installaties op afstand van de schermen (bijv. in een afgelegen AV-componentenkast) worden vergemakkelijkt. De metalen behuizing en de 8 kV air- en 4 kV contactbeveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD) zijn geschikt voor installatie in diverse omgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Toon dezelfde informatie op meerdere HDMI-schermen
- Uw 4K 60Hz HDMI-sigitaal weergeven en splitsen naar vier verschillende HDMI-schermen, met verschillende resoluties
- Toon bedrijfsinformatie, publiciteit of andere content op meerdere schermen

Eigenschappen

- **4 PORT HDMI SPLITTER:** Deze HDMI Splitter levert hetzelfde beeld, met audio, op 4 schermen - 4:4:4 chroma subsampling ondersteuning - HDMI 2.0b 4K 60Hz - HDR - 18Gbps Bandbreedte - 7.1ch HDMI Audio - HDCP 2.2/1.4 - 8kV Air en 4kV ESD Contact Bescherming
- **EDID MANAGEMENT:** De EDID Auto instelling van de HDMI Splitter gebruikt de ingebouwde scaler voor het weergeven van 2 verschillende resoluties - EDID Copy kopieert de EDID settings van poort 1 naar een ander scherm met dezelfde resolutie (720p en hoger)
- **FLEXIBELE AUDIO:** De 4K HDMI-splitter heeft HDMI, 3,5 mm en optische audio outputs voor het aansluiten op diverse soorten speakers of versterkers - Simultane audio output ondersteuning over alle poorten - Ondersteunt Digitaal naar AnalooG conversie (DAC)
- **LANGE REIKWIJDTE:** Reikwijdte tot 5m met passieve HDMI-kabels - De 1x4 HDMI-splitter werkt met actieve HDMI-kabels en HDMI-extenders (afzonderlijk verkrijgbaar) om grotere afstanden te overbruggen en is ideaal voor vergaderzalen, digital signage en meer
- **EENVOUDIGE OPSTELLING:** Geen drivers of software nodig voor de 1-in 4-out HDMI 2.0-splitter - De metalen behuizing is geschikt voor gebruik in diverse omgevingen - Ondersteuning van breedbeeldresoluties - DVI-compatibel met adapters (afz. verkrijgbaar)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI - 2.0
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Audio	Ja

Industriestandaarden HDMI 2.0b

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K) bij 60 Hz 3840x2160 (4K) bij 30 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Analog Stereo - 2 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI
Connector B	4 - HDMI 1 - Toslink (SPDIF, optisch) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De audio-output prestaties kunnen beperkt zijn tot 2-kanaals audio indien alle audio-outputs in gebruik zijn.
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power-LED 1 - input-LED 4 - output-LED's
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	0.1 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Vochtigheid	20 - 90% RH (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Metal
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	8.8 oz [250.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 4 port HDMI Video Splitter
		1 - Voedingsadapter
		1 - handleiding
Garantiebepalinge n		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.