

Câble HDMI Haut Débit Certifié Premium de 3m, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, Câble UHD HDMI 2.0 pour Téléviseur/Moniteur/Écran, Gaine TPE, Blanc

N° de produit: HDMI2-CABLE-4K60-10W



Connectez-vous à un téléviseur ou un moniteur UHD 4K à l'aide de ce câble HDMI 2.0 certifié Premium. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les approximations et choisissez toujours le câble approprié pour bénéficier de toutes les fonctionnalités HDMI 2.0 avec capacités Ethernet.

Pour un fonctionnement fluide entre les appareils compatibles HDMI, le câble HDMI Premium est certifié pour garantir des performances HDMI 2.0 et une rétrocompatibilité. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables sur de multiples résolutions et fréquences de rafraîchissement.

Ce câble HDMI à haute vitesse dispose d'une gaine extérieure flexible en TPE, testée pour résister à 2 000 cycles de pliage à +/-60 degrés, et se plie facilement autour des coins et des rebords de bureau. Les renforts de traction robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour supporter plus de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI certifié prend en charge l'ensemble des fonctionnalités HDMI 2.0 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran compatibles HDMI
- Prise en charge des hautes fréquences de rafraîchissement, notamment 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Prise en charge du format d'image 21:9 pour une expérience cinéma
- Plage dynamique étendue (HDR10) pour un meilleur contraste et une qualité d'image plus vive
- Protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée

entre la source et l'écran

- Canal de retour audio (ARC) pour envoyer l'audio du téléviseur vers un récepteur AV ou une barre de son
- Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI
- Rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est conçu avec un blindage en mylar aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI) et garantir une sortie audio/vidéo claire, cohérente et des performances fiables à long terme.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Câble HDMI 2.0 conçu pour les appareils HDMI UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- **CERTIFIÉ** : Le câble HDMI Premium est certifié pour une performance et une compatibilité HDMI 2.0 garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran HDMI; Rétrocompatibilité avec les versions HDMI antérieures
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine TPE et serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testés pour résister à 2 000 cycles de flexion à +/-60 degrés; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les écrans 4K UHD ; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K
- **CARACTÉRISTIQUES** : Blanc; 3 mètres; HDMI certifié Premium avec Ethernet; HDMI 2.0 compatible HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60 Hz/1440p 144 Hz/1080p 240 Hz; 18 Gbps; audio 32 canaux;

Rétrocompatible; 30 AWG; Diamètre extérieur 6mm

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	18Gbps
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10% à 90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit

Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	0.3 lb [0.1 kg]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.0 in [17.8 cm]
Largeur du Colis	7.6 in [19.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	5.1 oz [144.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 3m
-----------------------	--------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis