

Cable HDMI Premium Certificado de Alta Velocidad de 1,8m - 4K 60Hz/1440p 144Hz - HDR10/HDCP 2.2/ARC - 18Gbps - Cable HDMI 2.0 UHD - Blanco

ID del Producto: HDMI2-CABLE-4K60-6FW



Conéctese a un televisor o monitor 4K UHD con este cable HDMI® 2.0 con certificación Premium. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, lo que distingue a este cable de otros cables HDMI de aspecto similar o sin marcar. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para admitir HDMI 2.0 completo con capacidades Ethernet.

Para un funcionamiento perfecto entre dispositivos compatibles con HDMI, el cable HDMI® Premium está certificado para garantizar el rendimiento HDMI 2.0 y la compatibilidad con versiones anteriores. Los cables certificados proporcionan un rendimiento constante y fiable en múltiples resoluciones y frecuencias de actualización.

Este cable HDMI de alta velocidad cuenta con una cubierta exterior de TPE flexible que ha sido probada para soportar 2000 ciclos de flexión a ± 60 grados, y se adapta fácilmente a las esquinas y los bordes de los escritorios. Los robustos alivios de tensión permiten colocar el cable cómodamente. Los duraderos conectores chapados en oro están clasificados para funcionar más allá de 10000 inserciones.

Este cable HDMI certificado es compatible con todas las funciones HDMI 2.0:

- Resoluciones de hasta 4K 60 Hz utilizando una fuente y una pantalla HDMI compatibles
- Admite altas frecuencias de actualización, incluyendo 1440p 144 Hz y 1080p 240 Hz
- Relación de aspecto 21:9 para una experiencia de visualización cinematográfica
- Alto rango dinámico (HDR10) para una mayor relación de contraste y una calidad de imagen vibrante
- Protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP) 2.2 para una conexión segura entre

la fuente y la pantalla.

- Canal de retorno de audio (ARC) para enviar el audio del televisor a un receptor AV o una barra de sonido.
- Hasta 32 canales de audio digital sin comprimir.
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para conectividad de red a través de HDMI
- Retrocompatible con versiones anteriores de HDMI

Este cable HDMI 2.0 está fabricado con un blindaje de aluminio y mylar trenzado para minimizar las interferencias electromagnéticas y garantizar una salida de audio/vídeo clara y constante, así como un rendimiento fiable a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Diseñado para dispositivos HDMI compatibles con UHD - Elija el cable HDMI adecuado de un vistazo con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida y sencilla - Hasta 18 Gbps para vídeo 4K60Hz
- **CERTIFICADO:** El cable HDMI Premium está certificado para garantizar el rendimiento y la compatibilidad con HDMI 2.0, asegurando una consistencia fiable de la señal - Compatible con versiones anteriores de HDMI
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para más de 10.000 inserciones - Cubierta de TPE duradero y protectores contra tirones - Sin halógenos - RoHS - Probados para resistir 2.000 ciclos de flexión a +/-60 grados - Blindaje trenzado
- **APLICACIONES:** Ideal para pantallas 4K UHD - Frecuencia de actualización de hasta 144 Hz con una resolución de 1440p - Adecuado para GPU y estaciones de trabajo de alto rendimiento - Conecte un monitor HDMI a una estación de acoplamiento 4K
- **ESPECIFICACIONES:** Blanco - 1,8 metros - HDMI certificado Premium con Ethernet - HDMI 2.0

compatible con HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC - 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz - 18Gbps - Audio de 32 canales - Retrocompatible - 30AWG - D.E. 6mm

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	10% a 90%

Características
Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	6.1 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.2 lb [0.1 kg]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI 2.0 de 1,8m
---------------------	----------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.