

Cavo HDMI ad alta velocità certificato Premium da 1,8m, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, cavo UHD HDMI 2.0 per TV/Monitor/Display, rivestimento in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-4K60-6FW



Collega una TV o un monitor 4K UHD utilizzando questo Cavo HDMI® 2.0 Premium Certificato. I contrassegni sui connettori consentono un'identificazione visiva rapida, distinguendo questo cavo da altri HDMI simili o non contrassegnati. Elimina ogni incertezza e scegli sempre il cavo adatto per supportare completamente lo standard HDMI 2.0 con funzionalità Ethernet.

Per un funzionamento senza interruzioni tra dispositivi compatibili HDMI, il Cavetto HDMI® Premium è certificato per garantire prestazioni conformi allo standard HDMI 2.0 e retrocompatibilità. I cavi certificati offrono prestazioni affidabili e costanti su diverse risoluzioni e frequenze di aggiornamento.

Questo Cavo HDMI® ad Alta Velocità presenta una guaina esterna flessibile in TPE, testata per resistere a 2.000 cicli di piegatura a ± 60 gradi, e si adatta facilmente agli angoli e ai bordi della scrivania. Le robuste protezioni contro le sollecitazioni consentono un posizionamento pratico del cavo. I connettori placcati in oro sono progettati per resistere a oltre 10.000 inserimenti.

Questo Cavo HDMI Certificato supporta tutte le funzionalità dello standard HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz con una sorgente e un display HDMI compatibili
- Supporta alte frequenze di aggiornamento, tra cui 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporto per formato 21:9 per esperienze visive cinematografiche
- High Dynamic Range (HDR10) per un rapporto di contrasto superiore e immagini vivide
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e display

- Audio Return Channel (ARC) per l'invio dell'audio dalla TV a un ricevitore AV o soundbar
- Fino a 32 canali audio digitali non compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per connettività di rete tramite HDMI
- Retrocompatibile con le versioni HDMI precedenti

Questo cavo HDMI 2.0 è realizzato con schermatura in alluminio intrecciato e mylar per ridurre al minimo le interferenze EMI e garantire un'uscita audio/video chiara, costante e prestazioni affidabili nel tempo.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** Il cavo HDMI 2.0 Certificato Premium è progettato per i dispositivi HDMI compatibili UHD. I contrassegni di prestazioni sui connettori consentono l'immediata e certa individuazione. Fino a 18 Gbps per video 4K 60Hz senza interruzioni
- **CERTIFICATO:** Questo Cavo HDMI Premium è certificato per garantire le prestazioni e la compatibilità HDMI 2.0, assicurando un segnale affidabile e una riproduzione video fluida su qualsiasi display HDMI. Compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- **QUALITÀ:** connettori placcati oro con una capacità di inserimento superiore a 10.000; rivestimento in TPE durevole e rilievi della tensione privi di alogeni, conformi alla normativa RoHS; testato per oltre 2.000 cicli di piegatura a $\pm 60^\circ$; protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Ideale per display 4K UHD; frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con risoluzione 1440p; adatto per GPU e workstation ad alte prestazioni; collega un monitor HDMI a una docking station 4K
- **SPECIFICHE:** Nero; 1,8 metri; HDMI certificato Premium con Ethernet; HDMI 2.0 supporta HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32-ch; compatibile con le versioni precedenti; 30 AWG; Ø 6mm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	VW-1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connettori con una capacità di inserimento superiore a 10.000

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% to 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
--------	--------

Stile connettori	Dritto
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]
Lunghezza prodotto	6.1 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.2 lb [0.1 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [102.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI 2.0 da 1,8 m
--------------------------	----------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.