

Cable HDMI de Alta Velocidad de 4,5m con Conectores con Agarre - 4K 60Hz/1440p
144Hz - HDR10/HDCP 2.2/ARC - 18Gbps - Cable HDMI - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI2-CABLE-GRIP-15F



Conéctese a un televisor o monitor 4K UHD con este cable HDMI de alta velocidad. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, lo que distingue a este cable de otros cables HDMI de aspecto similar o sin marca. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para aprovechar todas las capacidades de HDMI 2.0.

El cable HDMI UHD cuenta con conectores de sujeción chapados en oro para evitar desconexiones accidentales. Los conectores se acoplan de forma segura a los puertos de los dispositivos HDMI, lo que hace que este cable sea ideal para configuraciones audiovisuales críticas, como sistemas de seguridad y conmutadores HDMI.

El cable HDMI para monitor cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE que ha sido probada para soportar 2000 ciclos de flexión a -/+60 grados, y se adapta fácilmente a las esquinas y los bordes de los escritorios. Los robustos alivios de tensión permiten colocar el cable cómodamente. Los duraderos conectores chapados en oro están clasificados para funcionar más allá de 10000 inserciones.

Este cable HDMI de alta velocidad es compatible con todas las funciones HDMI 2.0:

- Resoluciones de hasta 4K 60 Hz utilizando una fuente y una pantalla HDMI compatibles
- Admite altas frecuencias de actualización, incluyendo 1440p 144 Hz y 1080p 240 Hz
- Relación de aspecto 21:9 para una experiencia de visualización cinematográfica
- Alto rango dinámico (HDR10) para una mayor relación de contraste y una calidad de imagen vibrante
- Protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP) 2.2 para una conexión segura entre la fuente y la pantalla.

- Canal de retorno de audio (ARC) para enviar el audio del televisor a un receptor AV o una barra de sonido.
- Hasta 32 canales de audio digital sin comprimir.
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para conectividad de red a través de HDMI
- Retrocompatible con versiones anteriores de HDMI

Este cable HDMI 2.0 está fabricado con un blindaje trenzado de aluminio y mylar para minimizar las interferencias electromagnéticas y garantizar una salida de audio/vídeo clara y constante, así como un rendimiento fiable a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- ALTO RENDIMIENTO: Diseñado para dispositivos HDMI compatibles con UHD - Elija el cable HDMI adecuado con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida y sencilla - Hasta 18 Gbps para vídeo 4K 60Hz sin interrupciones
- CONECTORES HDMI DE AGARRE: Cuenta con conectores macho de agarre chapados en oro para evitar la desconexión accidental por tensión o vibración - Mantiene el cable conectado de forma segura a pantallas HDMI montadas y puertos HDMI de difícil acceso
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores chapados en oro con capacidad para más de 10.000 inserciones - Cubierta de TPE protectores contra tirones conformes con RoHS - Probados para resistir 2.000 ciclos de flexión a -/+60 grados - Blindaje trenzado
- APPLICACIONES: Ideal para pantallas 4K UHD - Frecuencia de refresco de hasta 144Hz con resolución 1440p - Adecuado para GPU y estaciones de trabajo de alto rendimiento - Conecte un monitor HDMI a una docking station 4K
- ESPECIFICACIONES: Negro - 4,5m - HDMI certificado Premium con Ethernet - HDMI 2.0 compatible con HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC - 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz - 18Gbps - Audio 32 canales -

Retrocompatible - 28AWG - 7,3mm de diámetro exterior

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	10% a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	14.8 ft [4.5 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	15.2 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	8.9 oz [252 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.3 oz [263.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI 2.0 de 4,5m
---------------------	----------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

