

Câble HDMI Haut Débit de 90cm avec Connecteur à Pince, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, UHD HDMI, Cordon pour TV/Moniteur/Écran, Gaine TPE

N° de produit: HDMI2-CABLE-GRIP-3F



Connectez-vous à un téléviseur ou moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI haute vitesse. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les suppositions et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge les capacités complètes du HDMI 2.0.

Le cordon HDMI UHD est équipé de connecteurs plaqués or avec une prise améliorée pour éviter les déconnexions accidentelles. Les connecteurs se fixent solidement aux ports des appareils HDMI, rendant ce câble idéal pour les installations audio/vidéo critiques telles que les systèmes de sécurité et les commutateurs HDMI.

Le câble HDMI pour moniteur est doté d'une gaine extérieure flexible en TPE, testée pour résister à 2 000 cycles de pliage à -/+60 degrés, et se faufile facilement autour des coins et des bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour supporter plus de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI haute vitesse prend en charge les fonctionnalités complètes du HDMI 2.0 :

- Résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran HDMI compatibles
- Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, notamment 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Prise en charge du format d'image 21:9 pour une expérience cinématographique
- Plage dynamique élevée (HDR10) pour un meilleur rapport de contraste et une qualité d'image vibrante
- Protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran

- Canal de retour audio (ARC) pour envoyer l'audio de la télévision vers un récepteur AV ou une barre de son
- Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI
- Compatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est fabriqué avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurant une sortie audio/vidéo claire et constante, et une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTE PERFORMANCE** : Câble HDMI conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- **CONNECTEURS HDMI À PINCE** : Ce cordon est doté de connecteurs mâles plaqués or pour éviter toute déconnexion accidentelle due à la tension ou aux vibrations; Le câble reste solidement connecté aux écrans HDMI montés et aux ports HDMI difficiles d'accès
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine TPE, serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testés pour résister à 2 000 cycles de flexion à -/+60 degrés; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K
- **CARACTÉRISTIQUES** : Noir; 90cm; HDMI haute vitesse avec Ethernet; HDMI 2.0 supporte HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 30AWG; 6mm (0.24in) O.D.

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	18Gbps
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	1 - HDMI

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10% à 90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit

Calibre du fil	30 AWG
Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	36.7 in [93.3 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.0 oz [56 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.0 in [12.8 cm]
Largeur du Colis	8.7 in [22.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	2.2 oz [61.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 90cm
-----------------------	----------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis