

## Adaptateur actif vidéo DVI ou HDMI vers DisplayPort - Convertisseur DP - 1900 x 1200

N° de produit: HDMI2DP



Le convertisseur DVI ou HDMI vers DisplayPort HDMI2DP transforme un signal d'entrée HDMI, DVI ou Mini DVI en une sortie DisplayPort (ou Mini DisplayPort), éliminant ainsi les coûts liés à la mise à niveau de votre matériel source ou à l'achat d'un nouvel écran.

Prenant en charge des résolutions Full HD jusqu'à 1920 x 1200, le convertisseur HDMI2DP est la solution idéale pour connecter les périphériques dotés d'une sortie HDMI, DVI Single-Link ou mini DVI, comme les cartes vidéo (pour ordinateur de bureau ou portable), les consoles de jeux vidéo ou les récepteurs de home cinéma, à votre écran compatible DisplayPort.

Pour connecter une source vidéo DVI à cet adaptateur, un adaptateur DVI vers HDMI est nécessaire. Les adaptateurs StarTech.com suivants sont compatibles avec cet adaptateur :

Câble HDMI vers DVI-D 91 cm (HDDVIMM3)

Câble HDMI vers DVI-D 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D 20 cm (HDDVIMF8IN)

Adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D - M/F (HDMIDVIMF)

Adaptateur vidéo Mini DVI vers HDMI pour Macbook et iMac (MDVIHDMIMF)

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Conservez votre écran DisplayPort existant et utilisez-le avec votre appareil HDMI ou DVI

## Spécifications techniques

- Compatibilité avec les entrées HDMI®, DVI/Mini DVI 1.0
- Stockage des données EDID pour garantir la compatibilité entre la source et l'écran
- Prise en charge d'un audio HDMI 2 voies, non compressé, comme le LPCM
- Conversion possible des sources DVI ou Mini-DVI par le biais de câbles supplémentaires (non fournis)
- Prise en charge des sorties DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a
- Prise en charge de résolutions Full HD jusqu'à 1920 x 1200

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	DisplayPort
Prise en charge audio	Oui

---

### Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200 (50/60Hz)
Spécifications audio	Son surround 5.1

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation rouge

---

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.4A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 2A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation électrique 5

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 3.2 in [8.2 cm]

Largeur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.3 cm]

Poids du produit 3.8 oz [109.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.6 in [21.8 cm]
Largeur du Paquet	6.1 in [15.4 cm]
Hauteur du Paquet	2.2 in [5.6 cm]
Poids brut	13.6 oz [386.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur HDMI vers DisplayPort
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis