

HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

Productcode: HDMI2DP



De HDMI2DP DVI of HDMI naar DisplayPort Adapter zet een HDMI, DVI of Mini DVI-ingangssignaal om in een DisplayPort(of Mini DisplayPort)-uitgang, wat de kosten bespaart van het upgraden van uw bronapparaat of aanschaffen van een nieuw scherm. De HDMI2DP adapter ondersteunt volle HD-resoluties tot 1920x1200 en is een perfecte oplossing voor het aansluiten van apparaten met een HDMI-, DVI single-link of Mini-DVI-uitgang, zoals videokaarten (in een pc of laptop), spelcomputers of home-cinema receivers op uw DisplayPort-beeldscherm.

Om een DVI-videobron op deze adapter aan te sluiten, hebt u een DVI-naar-HDMI-adapter nodig. De volgende StarTech.com adapters zijn compatibel met deze adapter:

91 cm HDMI-naar-DVI-D-kabel (HDDVIMM3)

1,8 m HDMI-naar-DVI-D-kabel (HDMIDVIMM6)

20 cm HDMI-naar-DVI-D-videokabeladapter (HDDVIMF8IN)

HDMI-naar-DVI-D-videokabeladapter - M/V (HDMIDVIMF)

Mini-DVI-naar-HDMI-videoadapter voor Macbooks en iMacs (MDVIHDMIMF)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DisplayPort-monitor gebruiken met uw HDMI- of DVI-apparaat

Eigenschappen

- Compatibel met HDMI®, DVI / Mini DVI 1.0 op de ingang
- Slaat EDID-informatie op voor compatibiliteit tussen de bron en het scherm
- Ondersteunt niet-gecomprimeerde 2-kanaals audio via HDMI, zoals LPCM
- Omzetting van DVI- of mini-DVI-bronnen is mogelijk via extra kabels (niet meegeleverd)
- Ondersteunt DisplayPort / Mini DisplayPort 1.1a op de uitgang
- Ondersteuning volle HD-resoluties tot 1920x1200 (1080p)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 (50/60Hz)
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Rood Power-LED
-----------------	--------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.2 in [8.2 cm]
Breedte product	1.7 in [4.3 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	3.8 oz [109.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	6.1 in [15.4 cm]

Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.6 oz [386.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI naar DisplayPort converter - 4K 1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland. 1 - Handleiding
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.