

Aktiv HDMI eller DVI till DisplayPort-konverterare

Produkt ID: HDMI2DP



HDMI2DP konverteraren för DVI eller HDMI® till DisplayPort® konverterar en HDMI-, DVI- eller Mini DVI-insignal till en DisplayPort-utsignal (eller Mini DisplayPort) och du slipper kostnaden av att uppgradera hårdvara eller köpa en ny skärm.

HDMI2DP-konverteraren har fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200 och är den perfekta lösningen för anslutningen av enheter som har en HDMI-, enkellänkad DVI- eller mini DVI-utgång som t.ex. videokort (stationära eller bärbara datorer), TV-spelskonsoler eller hemmabiomottagare till en skärm med DisplayPort.

För att ansluta en DVI-videokälla till denna adapter behövs en DVI till HDMI-adapter. Följande adapterar från StarTech.com är kompatibla med denna adapter:

91 cm HDMI till DVI-D-kabel (HDDVIMM3)

1,8 m HDMI till DVI-D-kabel (HDMIDVIMM6)

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter (HDDVIMF8IN)

HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F (HDMIDVIMF)

Mini DVI till HDMI-videoadapter för Macbook och iMac (MDVIHDMIMF)

HDMI2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DisplayPort®-skärm och använd den med din HDMI®- eller DVI-enhet

Funktioner

- Fullt stöd för HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- Sparar EDID-information för att garantera kompatibilitet mellan källan och skärmen
- Stöder okomprimerad tvåkanalers audio med HDMI® som t.ex. LPCM
- Tillåter konvertering av DVI- eller mini DVI-källor med extra kablar (medföljer ej)
- Kompatibel med HDMI®, DVI och mini DVI 1.0-indata
- Stöder DisplayPort®-/Mini DisplayPort 1.1a-utdata

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 (50/60Hz)
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Indikatorer



LED-indikatorer Röd LED visar ström

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5A
Utspänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5% till 90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.2 in [82.0 mm]
Produktbredd	1.7 in [43.0 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23.0 mm]
Produktvikt	3.8 oz [109.0 g]

Förpackning

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	8.9 in [22.7 cm]
Package Height	2.1 in [54.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 13.8 oz [392.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

HDMI till DisplayPort-konverterare

Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

