

Opwaartse HDMI 2.0 Adapter, Male naar Female, Verticale 90 Graden Haakse HDMI adapter, HDMI Port Saver, 4K 60Hz, High Speed HDMI Connector Extension, M/F

Productcode: HDMI2HDMIMFDN



Deze compacte neerwaartse HDMI-adapter werkt als een port saver en vermindert de belasting op HDMI-poorten en connectors. Ideaal voor installaties met beperkte diepte. Biedt toegang tot verborgen of aan de achterkant gelegen HDMI poorten en vermindert slijtage als gevolg van veelvuldige aansluitingen.

Deze neerwaartse HDMI adapter ondersteunt alle HDMI 2.0-specificaties:

- Resoluties tot 4K 60Hz
- Hoge snelheden met een bandbreedte tot 18 Gbps
- High Dynamic Range (HDR) voor een hoger contrastratio en levendige kleuren
- Kristalhelder geluid met tot 32 kanalen digitale audio
- Ondersteunt 21:9 cinema beeldverhouding en 3D video
- Backwards compatibel met vorige HDMI versies
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC)

Deze HDMI 2.0 Port Saver is volledig compatibel met HDMI 2.0 apparaten en garandeert een optimale beeldkwaliteit bij resoluties tot 4K 60Hz en bandbreedtes tot 18Gbps. Backwards compatibiliteit zorgt voor een vlotte integratie met bestaande HDMI-apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor apparaten met HDMI-poorten aan de achterkant, waar de ruimte of diepte beperkt is
- Neerwaartse aansluitingen beperken connectorbelasting door buigen

Eigenschappen

- **MINDER CONNECTORBELASTING:** Compacte opwaartse HDMI adapter om de belasting op de poort, connector en kabel door buigen te verminderen; Bi-directionele male naar female HDMI adapter dient als Port Saver, om slijtage aan HDMI-poorten te verminderen
- **COMPLEET HDMI 2.0:** High Speed HDMI ondersteunt 10-bit Dynamic HDR10 voor een levendige beeldkwaliteit; 7.1 en 32-ch audio met ARC (Audio Channel Return); Aansluiting op UHD-schermen, camera's en speciale video-/media-apparaten; Compatibel met HDMI 1.4/1.2
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Duurzame vergulde contactpunten getest op meer dan 10.000 inserties om de fysieke integriteit van de connector op lange termijn te garanderen; Gestructureerde PVC buitenmantel zorgt voor betere grip en beschermt tegen slijtage
- **TOEPASSINGEN:** Installaties met beperkte ruimte achter apparaten (bv. TVs aan muur of AV-kasten); Biedt betere toegang tot verdeckte of aan de achterkant gelegen HDMI poorten; HDMI Port Saver vermindert HDMI 2.0 poortbelasting door veelvuldig aansluiten
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Zwart; Opwaartse HDMI Male naar Female; Bi-directioneel; Bus-powered; High Speed HDMI 2.0; 4K 60Hz; Ondersteunt HDR10/ HDCP 2.2/CEC/ARC; 32 & 7.1ch audio; 18Gbps Bandbreedte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Industriestandaarden	HDMI 2.0

Prestaties

	Video Revision	HDMI 2.0
	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
	Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
	Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio
		HDMI - 7.1 Channel Audio
	MTBF	Getest op meer dan 10.000 connector aansluitingen
Connector(en)	Ondersteunde protocollen	HDMI 2.0
	Connector A	1 - HDMI
	Connector B	1 - HDMI
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 90%
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Haaks met hoek naar rechts
	Type behuizing	PVC
	Lengte product	1.2 in [3.1 cm]
	Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	0.4 oz [10 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	3.6 in [9.1 cm]
Package Width	2.3 in [5.8 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [14.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI 2.0 Adapter met Opwaarste Hoek - M/V
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.