

Adaptateur HDMI 2.0 à Angle Droit, Mâle vers Femelle, Économiseur de Port HDMI Horizontal à 90 Degrés, 4K 60Hz, Extension Coudé pour HDMI à Haut Débit, Raccord HDMI 2.0 en Angle Horizontal, M/F

Nº de produit: HDMI2HDMIMFRA



Cet adaptateur HDMI compact avec angle droit agit comme un sauveur de port, réduisant la contrainte sur les ports et connecteurs HDMI. Idéal pour les installations avec une profondeur limitée, il permet l'accès aux ports HDMI cachés ou orientés vers l'arrière, et réduit l'usure résultant de connexions fréquentes.

Cet adaptateur HDMI avec angle droit prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz
- Haute vitesse avec une bande passante allant jusqu'à 18 Gbps
- Plage dynamique élevée (HDR) pour un rapport de contraste plus élevé et des couleurs vibrantes
- Son cristallin avec jusqu'à 32 canaux de son numérique
- Prend en charge le format d'image cinéma 21:9 et la vidéo 3D
- Compatible avec les versions antérieures de HDMI
- Prend en charge le Contrôle Électronique des Consommateurs (CEC)

Entièrement compatible avec l'équipement HDMI 2.0, ce sauveur de port HDMI 2.0 maintient une qualité d'image optimale à des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz et des bandes passantes allant jusqu'à 18 Gbps. La compatibilité ascendante assure une intégration transparente avec les appareils HDMI existants.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour les appareils dotés de ports HDMI orientés vers l'arrière, où l'espace est limité ou la profondeur restreinte
- Connexion à angle droit pour réduire la tension du connecteur due à la flexion

## Spécifications techniques

- RÉDUCTION DE LA TENSION DU CONNECTEUR : L'adaptateur HDMI fixe un port HDMI à un câble pour réduire la tension du port du câble due à la flexion; L'adaptateur HDMI bidirectionnel M/F sert d'économiseur de port, réduisant ainsi l'usure des ports HDMI
- HDMI 2.0 COMPLET : L'HDMI haut débit prend en charge la technologie Dynamic HDR10 avec traitement 10 bits pour une qualité d'image éclatante; Audio 7.1 et 32 canaux avec ARC; Connectez des écrans UHD/des caméras/média dédiés; Compatible HDMI 1.4/1.2
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Contacts plaqués or durables testés au-delà de 10 000 insertions pour garantir l'intégrité du connecteur physique à long terme; Coque extérieure en PVC texturé offrant une meilleure prise et protégeant contre l'usure
- APPLICATIONS : Idéal pour les installations avec un dégagement limité derrière les appareils; Facilite l'accès aux ports HDMI cachés/orientés vers l'arrière/le côté; HDMI 2.0 Port Saver réduit la tension sur les ports HDMI en cas d'utilisation fréquente
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Noir; HDMI mâle vers femelle à angle droit; Bidirectionnel; Alimentation par bus; HDMI 2.0 haute vitesse; 4K 60Hz; Prise en charge de HDR10/HDCP 2.2/CEC/ARC; Audio 32 & 7.1 canaux; Bande passante 18 Gbps

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or

Normes de l'industrie    HDMI 2.0

---

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	Résistance à plus de 10 000 cycles de couplage de connecteurs
Protocoles pris en charge	HDMI 2.0

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	1 - HDMI

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 176°F)
Humidité	10% - 90%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A angle droit
Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	1.3 in [3.2 cm]

Largeur du produit 1.1 in [2.9 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.6 oz [16 g]

---

Informations  
d'emballage

Longueur du Paquet 2.3 in [5.8 cm]

Largeur du Colis 3.5 in [9.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.6 in [1.4 cm]

Poids brut 0.6 oz [18.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI 2.0 à Angle Droit - M/F

---

Informations de  
garantie

Warranty À Vie

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

