

Adattatore HDMI 2.0 ad angolo retto da maschio a femmina, salvaporta HDMI ad alta velocità orizzontale a 90 gradi, 4K 60Hz, M/F

ID prodotto: HDMI2HDMIMFRA



Questo adattatore HDMI compatto con angolazione a destra funge da salvaporta, riducendo la pressione sulle porte e sui connettori HDMI. Ideale per installazioni con profondità limitata, consente l'accesso a porte HDMI nascoste o rivolte all'indietro e riduce l'usura dovuta a connessioni frequenti.

Questo adattatore HDMI ad angolo retto supporta tutte le specifiche HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz
- Alta velocità con una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- High Dynamic Range (HDR) per un rapporto di contrasto più elevato e colori vibranti
- Suono cristallino e fino a 32 canali di audio digitale
- Supporta il formato cinematografico 21:9 e il video 3D
- Compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- Supporta il Consumer Electronics Control (CEC)

Pienamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0, questo Port Saver HDMI 2.0 mantiene una qualità d'immagine ottimale con risoluzioni fino a 4K 60Hz e larghezze di banda fino a 18Gbps. La compatibilità con le versioni precedenti garantisce una perfetta integrazione con i dispositivi HDMI esistenti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideal for devices with rear-facing HDMI ports, where space is limited or depth is restricted
- Connessione ad angolo retto per ridurre le sollecitazioni del connettore dovute alla flessione

Caratteristiche

- RIDUCE LA TENSIONE SUL CONNETTORE: l'adattatore HDMI compatto ad angolo retto collega una porta HDMI a un cavo per alleviare la tensione su porta e cavo dovuta alle piegature; l'adattatore HDMI bidirezionale maschio-femmina riduce l'usura delle porte HDMI
- FULL-FEATURED HDMI 2.0: High Speed HDMI supports Dynamic HDR10 w/10-bit processing for vibrant picture quality; 7.1 and 32-ch audio w/Audio Channel Return (ARC); Connect to UHD displays, cameras, and dedicated video/media devices; HDMI 1.4/1.2 compatible
- QUALITY CONSTRUCTION: Durable Gold-plated contacts tested beyond 10,000 insertions to ensure long-term physical connector integrity; Textured PVC outer shell provides enhanced grip and protects against wear and tear
- APPLICAZIONI: Ideale per installazioni con spazio limitato dietro i dispositivi (televisori montati a muro o armadi AV); il salvaporta HDMI 2.0 facilita l'accesso alle porte HDMI rivolte posteriormente e lateralmente riducendo le sollecitazioni
- SPECIFICHE TECNICHE: Nero; da maschio a femmina HDMI ad angolo retto; bidirezionale; alimentato da bus; HDMI 2.0 ad alta velocità; 4K 60Hz; supporta HDR10/HDCP 2.2/CEC/ARC; audio a 32 e 7.1 canali; larghezza di banda di 18 Gbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Standard del settore	HDMI 2.0

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	Rated beyond 10,000 connector mating cycles
Protocolli supportati	HDMI 2.0

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 176°F)
Umidità	10% - 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Angolare destro
Tipo enclosure	PVC
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [16 g]

Informazioni

confezione

Lunghezza Confezione	2.3 in [5.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [9.0 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [18.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore HDMI 2.0 ad Angolo Retto - M/F
-----------------------------	-----------------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

