

HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Productcode: HDMI2VGA



De HDMI2VGA HDMI naar VGA converter zet digitale HDMI- of DVI-videosignalen om naar analoge VGA, waarbij de ingangsresolutie vanaf uw apparaat wordt omgezet in een analogoog signaal met dezelfde resolutie.

De converter zet ook het HDMI-audiosignaal (HDMI 2-kanaals LPCM) om naar een analogoog stereosignaal voor gebruik met het VGA-scherm.

De HDMI2VGA converter ondersteunt resoluties tot 1080p en is een perfecte oplossing voor het aansluiten van videokaarten (in een desktop of laptop) of consumentenelektronica zoals spelcomputers of home-theater receivers met een HDMI-poort op een VGA-scherm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een blu-rayspeler, spelcomputer of ander apparaat met HDMI-uitgang aan op een analogoog VGA-scherm.
- Sluit een notebook of pc met DVI- of HDMI-uitgang aan op een analoge VGA-monitor/projector.

Eigenschappen

- Met VGA- en component-video(YPbPr)-uitgangen
- Voldoet aan HDCP 1.1 en DVI
- Ingebouwde EDID
- Aparte audio- en video-uitgangen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	VGA
	3,5 mm stereoaudio
	Component
Audio	Ja

Prestaties

Ondersteunde resoluties	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
	HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Audiospecificaties	HDMI® LPCM 2-kanaals ingang

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	PC-resoluties lager dan 1280x1024 zijn mogelijk met meerdere verversingsfrequenties; 60Hz mogelijk op elke resolutie
	Audio van computer waarop macOS draait is niet ondersteund
	Wanneer de VGA-naar-component-breakoutkabel wordt gebruikt, is de maximale resolutie 720i

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power (rood)
-----------------	------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1.2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	6

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.0 in [76 mm]
Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
Hoogte product	3.6 in [9.2 cm]

Gewicht product		6.4 oz [181 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		8.3 in [21.0 cm]
Package Width		4.6 in [11.8 cm]
Package Height		2.4 in [6.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		1.2 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - HDMI-naar-VGA-converter met audio 1 - VGA-naar-component breakout-kabel 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS) 1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
Warranty		2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.