

## HDMI till VGA-videoadapter med audio – HD till VGA-skärm 1080p

Produkt ID: HDMI2VGA



HDMI2VGA HDMI® till VGA-konverterare omvandlar digitala HDMI- eller DVI-videosignaler till analog VGA genom att ta signalsupplösningen från din enhet och konvertera den till en analog signal med samma upplösning.

Konverteraren separerar även audioströmmen från HDMI-signalen (HDMI LPCM 2-kanal) och konverterar den till analogt stereoljud som kan användas tillsammans med VGA-skärmen.

Med stöd för upplösningar på upp till 1080p, är HDMI2VGA-konverteraren den perfekta lösningen för att ansluta videokort (stationär eller bärbar dator) eller konsumentelektronik som spelkonsoler eller hemmabiomottagare som har en HDMI-utgång till en VGA-skärm.

HDMI2VGA adaptern/konverteraren är enkel att använda, utan komplicerade inställningar, och täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Konvertera en HDMI®-signal från en Blu-Ray-spelare, PS3 eller andra HDMI-källor så att de fungerar med en analog VGA-skärm
- Konvertera en DVI- eller HDMI-signal från ett videokort på en stationär eller bärbar dator så att den fungerar med en analog VGA-skärm/-projektor

### Funktioner

- Stödjer VGA- och komponent- (YPbPr) utdatakonvertering
- Kompatibel med HDCP 1.1 och DVI
- Inbyggd EDID
- Videoljud separeras vid utmatning

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	VGA
	3,5 mm stereoaudio
	Component
Audio	Ja

---

#### Prestanda

Stödda upplösningar	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
	HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Audio-specifikationer	HDMI® LPCM 2-kanalindata

---

#### Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	3.5 mm minijack (3-polig)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	PC-upplösningar under 1280x1024 kan stödja
------	--

multiuppdateringsfrekvenser; allmänt 60 Hz stöd

Audio från datorer som kör macOS stöds ej

Maximal upplösning är 720i när du använder VGA till komponent-breakout-kabeln

---

#### Indikatorer

LED-indikatorer	Ström (röd)
-----------------	-------------

---

#### Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.3A
Utspänning	5 DC
Utström	1.2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	6

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104&degF)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140&degF)
Luftfuktighet	0~60% RH

---

#### Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	3.0 in [76 mm]
Produktbredd	3.0 in [76 mm]
Produkthöjd	3.6 in [92 mm]
Produktvikt	6.4 oz [181 g]

---

#### Förpackning



Package Length	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	8.3 in [21 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Fraktvikt (förpackning)	18.9 oz [536 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI till VGA-konverterare med audio
	VGA till komponent breakout-kabel
	Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

