

Cavo Micro HDMI a HDMI con Ethernet da 90cm - Video 4K 30Hz - Cavo adattatore/convertitore durevole ad alta velocità Micro HDMI Type-D a HDMI 1.4 - Monitor/TV/display UHD HDMI

ID prodotto: HDMIADMM3



Il cavo HDMI ad alta velocità da micro a HDMI con Ethernet è progettato per collegare dispositivi dotati di una porta HDMI micro a un display/dispositivo abilitato HDMI, fornendo una soluzione economica per collegare dispositivi HDMI all'avanguardia e di nuova generazione alla tecnologia HDMI esistente.

HDMI ad alta velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 34 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- A single-cable solution for quickly connecting your Smartphone or portable device to your HDMI®-enabled TV or display

Caratteristiche

- CAVO MICRO HDMI A HDMI: cavo adattatore HDMI 1.4b da 90 cm con Ethernet 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2Gbps, Formato video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- RESISTENTE: Cavo Adattatore HDMI a Micro HDMI Ultra HD ad alta velocità, rivestito in PVC resistente e flessibile per evitare lo sfilacciamento e il deterioramento dovuto alle ripetute torsioni ed all'uso intensivo
- QUALITÀ: il cavo adattatore da Micro HDMI a DVI è realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame per migliorare l'integrità e l'affidabilità del segnale, video e audio di alta qualità
- APPLICAZIONI: Cavo adattatore per collegare i dispositivi Micro HDMI (Tipo-D): GoPro/Raspberry Pi 4/fotocamere (DSLR/Video)/Nikon/Canon al tuo monitor/proiettore HDMI (Tipo-A; Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi; Samsung/Sony/Apple TV/Asus
- SPECIFICHE: 90cm| Nero | HDMI 1.4b | HDMI Maschio (Type-D/Micro) a HDMI Maschio (Type-A/Standard) | 34 AWG | Guaina: PVC | Schermatura: Lamina in alluminio con treccia | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - Micro HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	20-80% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
OD cavo	0.2 in [4.2 mm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [34.5 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

