

Cavo HDMI alta velocità con Ethernet da 3m - Cavo Ultra HD 4k x 2k - M/M

ID prodotto: HDMIMM10FL



Il cavo HDMI™ piatto ad alta velocità con Ethernet supporta le funzionalità avanzate dell'interfaccia multimediale ad alta definizione, inclusa l'interconnettività dati Ethernet con dispositivi HDMI compatibili. Il cavo presenta un design piatto che lo rende la soluzione ideale per installazioni a parete, sotto la moquette o lungo il battiscopa.

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrete godere di un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 28 AWG, connettori placcati in oro e schermatura con foglio di Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI® quali TV LCD, proiettori LCD, Tv al plasma, HDTV e lettori DVD
- Consente il collegamento di più dispositivi con connessione Internet (ricevitori satellitari, lettori DVD, ricevitori A/V, TV ad alta definizione, console di gioco e molti altri)
- Questo singolo cavo HDMI a connessione rapida può sostituire più cavi audio e video, riducendo l'ingombro e il disordine; il design a cavo piatto consente una comoda installazione sotto pavimento o dietro i muri

Caratteristiche

- Predisposto per 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
- Supporta applicazioni basate su IP
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Supporta HDMI® ad alta velocità
- Connettori HDMI placcati in oro

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto

Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
OD cavo	0.2 in [4 mm]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	10.2 oz [290.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.4 cm]
Larghezza del Pacco	20.0 in [50.7 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.1 oz [314.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet, di forma piatta e con una lunghezza di 3 m - HDMI - M/M
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.