

3ft (91cm) Slim HDMI Cable, 4K High Speed HDMI Cable with Ethernet, 4K 30Hz UHD HDMI Cord, 10.2 Gbps Bandwidth, HDMI 1.4 Video / Display Cable 36AWG, HDCP 1.4 - Thin HDMI Cable

ID prodotto: HDMIMM3HSS



Il cavo HDMI™ Slim High Speed con Ethernet è compatibile con i dispositivi HDMI e presenta un design sottile (3,5 mm di diametro).

High Speed HDMI™

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz), 1080p+ con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 36 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina in Al-Mylar e treccia in rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Allows multiple High Speed HDMI®-equipped devices to share Internet connection (satellite receivers, DVD players, A/V receivers, High Definition TVs, game consoles and more)
- Connect HDMI-equipped devices like LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs and DVD Players

Caratteristiche

- **HIGH SPEED HDMI CABLE:** 3ft (91cm) Slim HDMI Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **SLIM AND DURABLE:** Ultra HD slim (0.14"/3.6mm OD) HDMI cable w/ durable PVC jacket & strain relief for high strength/reliability; Thin HDMI cable w/ a low profile design that reduces bend radius & improves flexibility; Ideal for Commercial environments
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid (85% coverage) improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 3 ft (91 cm) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 36 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ 85% Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Connettore B		1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	36 AWG
	Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
	OD cavo	0.1 in [3.6 mm]
	Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso prodotto	1.1 oz [32.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.9 in [14.9 cm]
	Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
	Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella	1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet -

confezione HDMI -M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.