

Cavo alta velocità Slim con Ethernet da 1,8m - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

ID prodotto: HDMIMM6HSS



Il cavo HDMI™ Slim High Speed con Ethernet è compatibile con i dispositivi HDMI e presenta un design sottile (3,5 mm di diametro).

High Speed HDMI™

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz), 1080p+ con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 36 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina in Al-Mylar e treccia in rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente a più dispositivi dotati di tecnologia HDMI® ad alta velocità di condividere la connessione a Internet (ricevitori satellitari, lettori DVD, ricevitori audio/video, TV ad alta definizione, console di gioco e altro ancora)

- Consente di collegare dispositivi HDMI come TV LCD, proiettori LCD, TV al plasma, HDTV e lettori DVD

Caratteristiche

- Supporta HDMI® ad alta velocità
- Predisposto per 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Connettori HDMI placcati in oro
- Supporta applicazioni basate su IP

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
---------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	36 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
OD cavo	0.1 in [3.6 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità dal design sottile con Ethernet e lunghezza di 1,8 m - HDMI - M/M
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.